


	直径	厚さ	穴径
EA818E-142	φ 32.0mm	1.2mm	1.5mm
EA818E-143	φ 32.0mm	1.6mm	2.0mm

(カッティングホイール)

○ 最大回転数 35000r.p.m.




E-142
ファイバーガラスで強化



E-143

(取付例)



アーバーはネジ止式