


EA818E-206～217

軸付砥石



| 品番                    | 直径×高さ(mm)          |
|-----------------------|--------------------|
| <del>EA818E-206</del> | <del>11.1×17</del> |
| EA818E-207            | 9.5×12             |
| EA818E-208            | 15.9×16            |
| EA818E-209            | 4.8×8              |
| EA818E-210            | 9.5×20             |
| <del>EA818E-211</del> | <del>6.4×17</del>  |
| EA818E-212            | 15.9×6             |
| EA818E-213            | 3.2×10             |
| EA818E-214            | 4.8×10             |
| EA818E-215            | 9.5×10             |
| EA818E-216            | 15.9×10            |
| EA818E-217            | 25.4×3.5           |

廃番

廃番

＜仕様＞

- 軸径…3.2mm
- 最大回転数…35,000rpm
- 用途…金属、鋳物、溶接の継ぎ目、リベットのバリとり、錆とりに。  
一般研磨作業。