

EA818GB(ミニカンナ)取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。

◆ 特徴

趣味や模型作りの人に滑らかなカンナがけ、正確な面取りという新しい特性で合っています。
削り終わった木でも大丈夫です。プラスチックでもカンナをかけた木材でも同様です。
様々な材質の物に合います。硬い木材や非鉄に適しています。

◆ 仕様

- ・消費電力…110W
- ・スピード…1300-9000rpm (EA818G使用時)
- ・サイズ…140(W)×35(D)×45(H)mm
- ・重量…350g
- ・最大トルク値…5.72Ncm
- ・切削能力…ca.0~1mm
- ・シリンダー幅…25mm




警告

- ・電源は専用のパワーユニット(EA818G)を必ず使ってください。
- ・刃を交換する時は必ずプラグを電源より抜いてください。
- ・作業時には必ず防塵用ゴーグルを着用してください。
- ・加工物は必ずバイス等で固定し手で保持しないでください。
- ・モーターの寿命のため連続使用時間は15分間にし5分間停止してください。
- ・振動によりネジがゆるんだ時は必ず締め直してください。
- ・長い髪はしばってください。

◆ 各部名称

1. カuttingローラー
2. ヘキサゴンソケットスクリュー
3. 溝
4. 切削深さ調節ハンドル
5. スイッチ




◆ 使用方法

①カuttingローラーの使用方法

1. スイッチを切りプラグを電源より抜いてください。
2. 六角棒レンチで側面の六角ネジを外してローラーを外します。
3. 新しいローラーを付け、正しいか注意しながらネジをかたく締めます。
(刃の向きにご注意ください。)

- ②角を削る時は溝を利用してください。
- ③切断の深さ調節はハンドルを使ってください。
- ④軽くオイルを塗っておいてください。



株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929