

(元置き型リール)

品 番	コード長		重量	サイズ(mm)
	一次側	二次側		
EA815DP-2	3m	27m	8.1kg	249×219×334(H)
EA815DP-12		47m	11.5kg	274×258×364(H)

廃番

- 電線 VCT 2.0mm²×3芯
- 許容電流 22A
- コンセント数 3+2個
- コンセント定格 2P 15A 125V接地付
- 漏電遮断器付(15mA)

■表側


運搬・保管時に弛み・絡みを防止する。
一次線をコンパクトにまとめる便利な
コードハンガー付き。
(RNDタイプを標準装備)



大容量・耐久性抜群の集電装置(リードバック)

回転運動しながら給電を簡単に行えるスリッリング方式です。
リードバックは2つの回転板からなり、片方はセンター軸に
固定しておき、もう片方を側板と
同時に回転させながら常に
給電することができます。

(実用新案取得済)



びくりリール使用例



コンセントのみ

持っていける為、
高所作業・移動作業に最適です。

- 漏電しゃ断器付は、温度センサーが付いています。
(3.5mm以上は除く)
- アース付は、全てポッキングプラグ付です。