


EA815DX-3
(電エドラム)

- 单相200V用
- 長さ 30m
- 電源ランプ 有り
- 電線 VCT 2.0mm²X3芯
- 漏電遮断器付 15mA
- 許容電流 22A
- コンセント数 3個
- コンセント定格 (φ35) 3P・20A・250V
- サイズ 300×218×389(H)mm
- 重量 8.2kg




ロック式(引掛式)コンセント

容量に合わせ  専用プラグを使用し、右方向に回す事によりロックされます。

20A

■250V・3芯・コンセント

- ①コンセントに差込む
- ②右に回す(ロックします)



※型式末尾の15A・20Aはコンセントプラグの容量を表しています。

※20Aコンセントプラグは、250V仕様を使用しています。