

# 延長コード

屋外用



屋内用



品番	仕様	電線仕様	コンセント	重量	
EA815GC-23	防雨キャップ付	ソフトVCT2.0mm <sup>2</sup> ×2心	㉑ × 3	510g	
<del>EA815GC-24※</del>		ソフトVCT2.0mm <sup>2</sup> ×3心	<del>㉑ × 3</del>	<del>540g</del>	<del>廃番</del>
EA815GC-26	回転式	ソフトVCT2.0mm <sup>2</sup> ×2心	㉑ × 3	290g	廃番
<del>EA815GC-27※</del>	防塵シャッター付	ソフトVCT2.0mm <sup>2</sup> ×3心	<del>㉑ × 3</del>	<del>460g</del>	<del>廃番</del>

## < 共通仕様 >

- 定格…1500W・15A・125V
- コード長…0.5m



- 通電を目で確認できる電源パイロットランプ付 (GC-23～-27)



※ (GC-24、-27)


### ㉑2P/㉑2P接地付兼用

とび出しプラグ・正面




矢印方向に回しアースピンをロック。逆方向に回してロック解除

㉑ 2P接地付コンセント



アースピンをロックして差込みます。アースピンはコンセントの接地極に挿入されて接続。

㉑ 2Pコンセント



アースピンをロック解除し差込む。アースピンはプラグ内に押込まれて接続されません。