


EA823LL (ホルソーセット)

(冷凍・空調用)

- ・刃先はハイス鋼、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。
- ・刃先硬度はHRC63～65
- ・穴あけ深さは最大38mmまで可能
- つばがないので貫通します。
- ・ステンレス1mm厚、鉄2～3mm、木材、エンピ管、排水ますまで幅広く使用できます。
- ・ホルソーとアーバーが取り替え方式になっているので経済的です。

カッティング奥行
1 1/2" 38mm

電子ビーム溶接
M-2、HSS
刃先硬度
HRC63 - 65



回転数チャート / 参考 (RPM)

	軟鋼	ステン	いもの	真ちゅう	アルミ
16mm	550	275	365	730	825
22mm	390	195	260	520	585
29mm	300	150	200	400	450
35mm	285	145	190	380	425
41mm	210	105	140	280	315
54mm	160	180	105	210	240

プラスチックケース入り
セット重量 1.06kg