

φ60 LEDシリーズ


パイプ全体が光るコンパクトなLEDシリンダーライト

GLB-N8



型番	光源	定格入力 電圧(V)	フラ グ	周波数 (Hz)	質量 (kg)	定格消費 電力(W)	定格入力 電流(A)	定格器具 光束(lm)	エネルギー消費 効率(lm/W)	相関 色温度(K)	平均演色 評価数(Ra)	EA品番
GLB1-N8P1	白色LED9.6W	100	㊦	50/60	0.8	11	0.12	610	54	5000	69	EA815LA-11

GLB-N16




型番	光源	定格入力 電圧(V)	フラ グ	周波数 (Hz)	質量 (kg)	定格消費 電力(W)	定格入力 電流(A)	定格器具 光束(lm)	エネルギー消費 効率(lm/W)	相関 色温度(K)	平均演色 評価数(Ra)	EA品番
GLB1-N16P1	白色LED19.2W	100	㊦	50/60	1.2	22	0.23	1257	56	5000	69	EA815LA-12

GLB-S48



型番	光源	定格入力 電圧(V)	フラ グ	周波数 (Hz)	質量 (kg)	定格消費 電力(W)	定格入力 電流(A)	定格器具 光束(lm)	エネルギー消費 効率(lm/W)	相関 色温度(K)	平均演色 評価数(Ra)	EA品番
GLB1-S48P1	白色LED9.6W	100	㊦	50/60	0.8	11	0.11	891	82	5000	68	EA815LA-16

GLB-S96



型番	光源	定格入力 電圧(V)	フラ グ	周波数 (Hz)	質量 (kg)	定格消費 電力(W)	定格入力 電流(A)	定格器具 光束(lm)	エネルギー消費 効率(lm/W)	相関 色温度(K)	平均演色 評価数(Ra)	EA品番
GLB1-S96P1	白色LED19.2W	100	㊦	50/60	1.2	21	0.22	1742	82	5000	68	EA815LA-17

※ 特性値は定格入力電圧、安定時の値です。
※ エネルギー消費効率「LED照明器具の固有エネルギー消費効率」の値を示したものです。

Rabbinet Gシリーズの特長


LEDシリンダーライトがさらに充実！ 大幅値下げ！

2タイプの発光イメージをラインアップ

1 LED特有のシャープな光





2 まぶしさを軽減したソフトな光



■ 取付構造の変更


金具の取付方向を変更することで必要な方向に必要な光を向けることが可能となりました。

■ 光の照射方向を変更できます



■ 商品型番の見方

■ LEDシリンダーライト




■ プラグ形状







100VにはP1タイプ、200VにはP2タイプが標準で付属しています。
(1mコード付)

■ シリンダーライトの歩み


名 称	Gシリーズ		
製造年	2011年4月～	保護等級	IP-65 耐じん・防噴流形
形 状		取付金具	

水平面照度分布図(代表例)

(反射率 = 天井30 : 壁30 : 床30)



保護等級 (JIS C 0920 : 2003)



■ 第一特性数字 (じんあいおよび固形物に対する保護等級0~6)

第一特性数字	種 類	保護の程度
0	無保護	特に保護されていない。
1	50mmより大きい固形物に対する保護	人体の表面積の大きな部分、例えば手などが誤って内部の充電部や可動部に接触する恐れがない。直径50mmを超える固形物体が内部に侵入しない。
2	12.5mmより大きい固形物に対する保護	指先、または長さが80mmを超えない指先類似物が内部の充電部や可動部に接触する恐れがない。直径12.5mmを超える固形物体が内部に侵入しない。
3	2.5mmより大きい固形物に対する保護	直径または厚さが2.5mmを超える工具やワイヤなどの固形物体が内部に侵入しない。
4	1.0mmより大きい固形物に対する保護	直径または厚さが1.0mmを超えるワイヤや鋼帯などの固形物体の先端が内部に侵入しない。
5	防じん形	粉じんが内部に侵入することを防止する。若干の粉じんの侵入があっても正常な運転を阻害しない。
6	耐じん形	粉じんが内部に侵入しない。

■ 第二特性数字 (水の侵入に対する保護等級0~8)

第二特性数字	種 類	保護の程度
0	無保護	特に保護されていない。
1	滴下する水に対する保護	鉛直に落下する水滴によって有害な影響をうけない。
2	15°傾斜した時落下する水に対する保護	正常な取付位置より15°以内の範囲で傾斜したとき、鉛直に落下する水滴によって有害な影響をうけない。
3	散水に対する保護	鉛直から60°以内の噴霧状に落下する水によって有害な影響をうけない。
4	飛まつに対する保護	いかなる方向からの水の飛まつによっても有害な影響をうけない。
5	噴流に対する保護	いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響をうけない。
6	暴噴流に対する保護	波浪または、いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響をうけない。
7	水中への浸漬に対する保護	規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響をうけない。
8	水没に対する保護	製造者によって規定される条件に従って、連続的に水中に置かれる場合に適する。原則として完全密閉構造である。

■ 油の浸入に対する保護等級

補助文字	保護の程度
f 防油形	いかなる方向からの油滴、油沫によって有害な影響を受けない。
g 耐油形	いかなる方向からの油滴、油沫も内部に侵入しない。