


EA826AE ドリルシャープナー

○ 各部名称



- 研磨可能ドリルビットサイズ…2.5～13mm
- ドリル先端研磨角度…118°
- 電源 AC100V 1.75A(MAX)、0.77A(NORMAL)
50/60Hz、750W
- サイズ…195(W)X128(D)X120(H)mm
- 重量…1.1kg
- コード長 1.8m
- 連続使用時間 約15分(モーター保護の為、必ずお守り下さい)
※約15分間使用後、5分以上休ませてからご使用下さい

- 付属品 13mmチャック、#180研磨ホイール
ダイヤモンドホイール固定用レンチ
接地3P⇒2P用変換アダプター

- ご使用の際は、必ずゴーグルをつけてご使用下さい
- ダイヤモンドホイール、シャープニングポート、チャックは消耗品です。研磨能力の低下や、研磨に時間が掛かるようになってきましたら、別売の部品に交換してください
- 研磨粉塵は研磨能力の低下をもたらします。こまめに掃除をしながらご使用下さい

