

EA826EG ドリル研磨機


★鉄工、石工用ドリルの研磨に！
(ハイスピード鋼、コバルト、超硬、コンクリートドリル)
★シンニングも出来ます。

- 電源…AC100V(50/60Hz)、75W
- 研磨範囲…2.5～19.0mm
- 回転数…15000rpm
- 角度調整可能…118°、135°
- ダイヤモンド砥石(交換式)
- ※約200回の研磨作業が可能です
- サイズ…230×120×115(H)mm
- コード長…1.8m(アース付)
- 連続使用時間…約15分
(15分使用後は5分以上間隔をあけて使用して下さい)

＜交換用部品＞


品番	名称
EA826EH-2	2.5～19.0mmチャック
EA826EH-3	2.5～13.0mmチャック (左回転用)
EA826EH-5	研磨ホイール#100
EA826EH-6	研磨ホイール#180

＜各部名称＞



スタンダード(軟鋼、アルミ、木材用)
一般使用(先端角118°)


適正



不適(シンニング不足)



不適(シンニング過多)



再研磨後、シンニング

●ドリルを20～25本研磨すると研磨屑が研磨砥石カバー内に溜まります。
研磨屑は作業能力を落としますので、研磨機を長くお使いいただく為に
こまめに清掃してください。



付属品

- EA826EH-6: #180研磨ホイール×1個
- EA826EH-2: 2.5～19mmチャック×1個
- 接地3P⇒2P用変換アダプター
- 研磨ホイール取替え用レンチ