

EA846BA ガラス切りプライヤー 取扱説明書

このたびは、当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用前に、取扱説明書をよくお読み頂きますようお願い申し上げます。

◆特 長

一般のプライヤーでは力を入れると割れてしまうような薄物ガラスを割るのに適しています。

◆用 途


ステンドグラス等薄物細工用

◆仕 様

- ・切断能力…5mmまで
- ・材質…アルミニウム
- ・サイズ…全長:200mm、幅:20mm、刃の奥行き:約40mm
- ・重量…230g

◆使用方法

長方形のバーの方を上、円形の方をいつも下にして置いてください。
あらかじめガラス切りでつけた傷にバーのマークを90°に当て、傷に沿って力を加えます。
挟み口部分が回転するので、切目に対して常に90°になります。
割り始めは、わずかな圧力だけで切り離せます。
一度に強い力を入れないでください。
力を入れすぎると周りまで割れてしまう場合があります。力の入れ具合には気をつけて下さい。
別の部分で試してみてください。



株式会社 エスコ

本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL: (06)6532-6226 FAX: (06)6541-0929