

電源トランス

(ねじアップ式端子台・10KVAまで)


TRANSFORMERS

SC series

単相 複巻




結線図

**SC21 200・220V - 100・110V**


品番	仕様			端子 形状	外形寸法 (mm)			取付寸法 (mm)		取付穴 (mm)		端子 ネジ (mm)	絶縁 種類	重量
	1次電圧	2次電圧	容量		W	D	H	A	B	C	E	F		
○ SC21-30	220V	110V	30VA	UP	77	88	92	55	49	35	4.5×8	4	4	A 約1.3kg
○ SC21-50			50VA	UP	77	95	92	55	54	35	4.5×8	4	4	A 約1.6kg
○ SC21-100			100VA	UP	96	102	103	59	60	40	5.5×10	4	4	A 約2.7kg
○ SC21-150			150VA	UP	96	110	103	59	66	40	5.5×10	4	4	A 約2.9kg
○ SC21-200			200VA	UP	108	117	118	75	73	48	6×10	4	4	A 約4.4kg
○ SC21-250			250VA	UP	128	100	131	97	60	68	6.5×12	5	4	A 約4.6kg
○ SC21-300			300VA	UP	128	110	131	97	70	68	6.5×12	5	4	A 約5.3kg
○ SC21-500			500VA	UP	146	122	145	110	72	76	6.5×12	5	4	E 約7.0kg
○ SC21-750			750VA	UP	146	150	145	110	92	76	6.5×12	5	4	E 約9.2kg
○ SC21-1000			1KVA	UP	146	180	145	110	122	76	6.5×12	5	4	E 約12.2kg
○ SC21-1500			1.5KVA	UP	180	170	190	120	114		10×20	5	E	約19kg
○ SC21-2000			2KVA	UP	180	190	190	120	134		10×20	5	E	約22kg
○ SC21-3000			3KVA	UP	200	190	220	138	144		10×20	5	B	約30kg
○ SC21-4000			4KVA	UP	250	220	240	170	148		10×20	5	B	約43kg
○ SC21-5000			5KVA	UP	250	240	240	170	168		10×20	5	B	約50kg
○ SC21-6000			6KVA	UP	250	260	270	170	168		10×20	5/8	B	約60kg
○ SC21-7500			7.5KVA	UP	260	260	370	150	180		11φ	8	B	約65kg
○ SC21-10K			10KVA	UP	290	280	430	150	190		13φ	8	B	約85kg
○ SC21-15K			15KVA	KT	330	300	460	200	190		13φ	8/10	B	約110kg
○ SC21-20K			20KVA	KT	340	350	500	200	200		17φ	10/10	H	約130kg

形状・寸法図

UP形（ねじアップ式端子台）



UP形（ねじアップ式端子台）



KT形（端子台）

