

電気のこぎり

ASK-1000
EA851SR



電気の力で切断

サクッと

便利な「万能電気のこぎり」


庭木の剪定以外に、刃物を付け替えれば色々な物が切れます。家庭から出る粗大ごみを小さく”かさ”を減らすことも可能です。



※ごみの回収方法は地域によって異なりますので、各地域指定の方法によってゴミを出してください。

ジグソー用フレードも使える

ASK-1000は、別販売品のレシプロソー用フレードはもちろん、お手持ちのジグソー用のフレードも使用用途がさらに広がります。



※別販売品のジグソー用のフレードホルダが必要になります。



No.36 (ナイフフレード) を使うと、じゅうたんなどの繊維製品も楽にカットできます。

■ すぐに使えるフレード付

枝や木工製品の切断用フレードと軟鋼材などの金属製品の切断用フレードの2種類を標準装備

■ 片手でラクに扱える最適バランス設計

■ 安全を考慮したD型ハンドル



ASK-1000



4 960673 618147

「電気のこぎり ASK-1000」

面倒な操作は一切ナシ、
電気の力が手の動きをアシスト！
一家に一台あると便利です。

フレードホルダ（レシスロソーフレード用）

別販売品のジグソー用フレードホルダを使えば
お手持ちのジグソー用フレードも使用できます。



繊維製品のカットにはNo.36の
ジグソー用フレードが便利

フレードNo.68

2種類（No.68/79）の
フレードを付属している
ので購入してすぐに使用
できます。

ワークホルダ

枝打ち作業時など
ワークホルダに材料
を当てて切るのに
便利です。



D型ハンドル

本体を握って
いる手を保護
します。



商品仕様

	ASK-1000
切断能力 (mm)	庭木 (径) 45 ・ 木材 (厚さ) 40 ・ 塩ビパイプ (径) 120 ・ 軟鋼材 (厚さ) 3.5
ストローク数 (min ⁻¹)	0 ~ 4,500
ストローク量 (mm)	10
電源 (V)	単相 100
定格電流 (A)	1.7
消費電力 (W)	150
機体寸法 (mm)	長さ 334 × 幅 63 × 高さ 127
質量 (kg)	1.3
付属品	フレードNo.68 (木工用) ・ フレードNo.79 (鉄工用) ・ フレードホルダ (本体取付) ・ 六角棒レンチ 3mm (本体収納)

別販売品

※記載価格に消費税は含まれません

商品名			形 状	全長 (mm)	山数 (インチ)	刃の長さ (mm)	材質		用 途	コードNo.
レシスロ ソー刃	木工・ 合成樹脂用	No.53		165	9	145	○		コンパネ、ベニヤなどの切断	6640757
		No.68		175	8.5	143	○		樹木の剪定、木材の荒切りに	6641557
	木工リフォーム用	No.76		101	6	75		○	釘の入った木材や樹脂などの切断	6641657
		No.79		101	24	75		○	軟鋼材薄物の切断	6641687
ジグソー刃	ナイフフレード	No.36		100	-	75	○		ダンボール、繊維製品、ゴム	6640987
フレードホルダ				-					レシスロソー刃用	6082514
フレードホルダ				-					ジグソー刃用	6082538

※ジグソー刃を使用するときは、別販売品の専用フレードホルダ (6082538) が必要です。



レシスロソー刃No.68 (付属品) を使用



ジグソー刃 (6641227) (別販売品) を使用



レシスロソー刃No.68 (付属品) を使用

その他の別販売品の詳細は
「リョービ総合カタログ」
を参照ください。

リョービ総合カタログ

検索

⚠ ご使用前に『取扱説明書』をよくお読み頂き、正しく安全にご使用下さい。

◆仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。 ◆本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。

◆カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。

RYOBI

発売元

リョービ販売株式会社

本 社 〒468-8512

名古屋市中区久方1-145-1

TEL 052-806-5111 FAX 052-806-5141

http://www.ryobi-group.co.jp/r-sales/

このカタログの掲載内容は、2012年1月現在のものです。 RL12AB