


EA818MH-2

(ベルトグラインダー)

- エンドレスベルト幅 50mm
周長 710mm
- 砥石 外径 150mm
厚さ 16mm 穴径 12.7mm
- 回転数 19.2m/s 50Hz
23m/s 60Hz
- 重量 9.5g
- 電源 単相交流 50/60Hz
- 電圧 100V
- 電流 3.2/2.3A(50/60Hz)
- 消費電力 210W
- コード長 2.0m 2芯
- 付属部品
エンドレス研磨ベルト AA60, AA100
レジノイドと石 A60N、スハナ

●とぐ・けずる・みがく・あけるの一台4役!



ベルト幅・50mmトイシ径・150mm・(出力)100W



定盤(ベルト面)
を縦形にしても、ご使用になれます。