


(3mm軸)研磨仕上用バフ
EA819EB-9~13



品番	直径	幅	軸長	全長	材質	最大回転数	重量
EA819EB-9	21mm	12mm	34mm	46mm	綿	15000rpm	約4g
EA819EB-10	23mm	10mm	35mm	45mm	布		約4g
EA819EB-11	23mm	8mm	40mm	48mm	なめし皮	12000rpm	約5g
EA819EB-12	22mm	5mm	40mm	45mm	フェルト	25000rpm	約5g
EA819EB-13	17mm	5mm	40mm	45mm			約4g

- 軸径…3.0mm
- 研磨仕上げ用