

EA819GG-201～-222 研磨リング(セラミック)+マンドレル組合せ表

研磨リング					マンドレル				
EA品番	砥粒	粒度	直径(mm)	幅(mm)	EA品番	直径(mm)	幅(mm)	軸径x軸長(mm)	最大回転数(rpm)
EA819GG-201	セラミック	40	30	30	EA819GG-831	30	30	6x40	19,000
EA819GG-202		60							
EA819GG-211	セラミック	40	45	30	EA819GG-841	45	30	6x40	13,000
EA819GG-212		60							
EA819GG-213		80							
EA819GG-221	セラミック	40	45	30	EA819GG-851	60	30	6x40	9,500
EA819GG-222		60							