




家庭用

充電式ドライバドリル

JCD25



取扱説明書

この商品は海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

保証書付 (裏表紙)

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ご使用前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
- 「保証書」は「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。
- この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。

もくじ

ご使用前に

安全上の注意	2
各部の名称	7

取り扱いかた

準備	8
使いかた	10
お手入れ	12

こんなときには

故障かな?と思ったら	13
保証とアフターサービス	14
仕様	15
保証書	裏表紙
保証規定	裏表紙

安全上の注意

最初に、この「安全上の注意」をよく読んでいただき、正しく使用してください。人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

図記号の意味



注意を示す記号です。



禁止を示す記号です。



必ず行うことを示す記号です。



危険

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれが高い、差し迫った内容を示しています。

充電機についての注意



- 充電機を交換するときは、説明書にしたがい正しく取り付ける

間違えると、破裂・液もれにより、火災やけが、周囲の汚損の原因になります。

- 電解液が目に入ったときは、すぐにきれいな水で洗う

目に傷害が発生するおそれがあります。洗った後、直ちに医師の診察を受けてください。



分解禁止

- 充電機は分解しない

発熱・破裂により、火災やけがの原因になります。



- 指定以外の充電機は使用しない
- 付属の充電器以外で充電しない
- アイリス18V電動工具シリーズ以外に使用しない
- 高温になる場所・直射日光の当たる場所で、充電・保管しない
- 充電機を、火に投げ入れたり、加熱したりしない
- 充電機を、高いところから落としたり、投げつけたり、釘をさしたり、ハンマーでたたいたり、踏みつけたりしない
- 充電機を水につけない

発熱・破裂・液もれにより、火災やけが、周囲の汚損の原因になります。

**警告**

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

充電器は正しく使う

- 充電器の電源プラグのほこりは定期的にとる
ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり、火災・感電の原因になります。
- 充電器の電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む
ショートして火災・感電の原因になります。



ぬれ手禁止

- ぬれた手で充電器を抜き差ししない
感電・やけど・けがの原因になります。



- 充電器の電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない
ショートして火災・感電の原因になります。
- 交流100V以外では使わない
火災・感電の原因になります。
- 乳幼児に充電器の電源プラグをなめさせない
けがや感電の原因になります。
- 本機の専用充電電池以外には充電しない
火災・感電・破裂の原因になります。
- ラッカー、ペイント、ベンジン、シンナー、ガソリン、可燃性ガス、接着剤などのある場所では充電しない
爆発や火災のおそれがあります。
- ダンボールなどの紙類、座布団などの布類、畳、カーペット、ビニールなどの上では充電しない
- 通風口のある充電器は、充電中に通風口をふさがない。また通風口に金属類、燃えやすいものを差し込まない
- 綿ぼこりなど、ほこりの多い場所で充電しない
火災のおそれがあります。
- 屋外で使用しない
充電器は室内専用です。屋外で使用すると、感電・過熱・火災の原因になります。

安全上の注意 つづき

充電器は正しく使う



- 充電器の電源コードを傷つけない
- 充電器の持ち運び時に電源コードを引っ張らない
充電器の電源コードを、傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重い物を載せる、はさみ込む、とがった角に当てるなどしないでください。
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

充電電池についての注意



- 電解液がもれたり、異臭がするときは、直ちに火気から遠ざける
引火するおそれがあります。
- 電解液が皮膚や衣服に付いたときは、すぐに洗い流す
皮膚炎や衣服の損傷のおそれがあります。



- 電解液がもれたり、異臭がするときは、使用しない
発熱・発火・周囲の汚損の原因になります。
- 充電電池を交換するときは、乳幼児の手の届くところに置かない
感電やけがの原因になります。



- 異常・故障時には、直ちに使用を中止し、充電電池を取り外す
火災や事故のおそれがあります。

【異常の例】

- ・ 異常な音や振動、においがする
 - ・ 破損・変形しているところがある
 - ・ 動作スイッチから手を離しても停止しない
- ▶ 使用を中止し、お買い上げの販売店またはアイリスコールへお問い合わせください。



水ぬれ禁止

- 雨の中や水回り、ふろ場など、ぬれるおそれのある場所では絶対に使用しない
- 本体や充電器を水につけたりしない
火災・感電の原因になります。



分解禁止

- 自分で分解・修理・改造しない

火災・感電・けが・事故の原因になります。修理については、お買い上げの販売店または修理専用コールにお問い合わせください。



- 次の場合は、動作スイッチを切り、本体から充電池を取り外す

- ・ 使用しない、または修理する場合
- ・ ビットなどの付属品を交換する場合
- ・ その他危険が予想される場合



- 不意な始動は避ける

動作スイッチに指を掛けて運ばないでください。
充電池をさし込む前に動作スイッチが切れていることを確認してください。



注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。



- 幼児の手の届く範囲で使用しない
- 子供に遊ばせない

けがの原因になります。



- ぬれた充電池を充電器にセットしない

火災・感電の原因になります。ぬれている場合は、水気を拭き取り、乾かしてからセットしてください。



- ドライバ以外の用途に使用しない

異常動作・けがの原因になります。

- 業務など家庭用以外で使用しない

本製品は家庭用として設計されています。
業務など家庭用以外に使用すると、誤動作や火災・事故などの原因になります。

安全上の注意 つづき



- 作業には適切なビットを使用する
- 締めるねじの状態をよく確認してから使用する
サイズや形状の合わないところ、ねじがつぶれているところに無理に使用すると、ねじが破損します。
- 組み立てる物品の説明書をよく確認してから使用する
インパクトドライバ・電動ドライバを禁止しているものには使用しないでください。
- 必ず明るいところで作業する
事故の原因になります。



- ねじ締めする場所に、水道管・電線・ガス管などがいないことを確認する
感電・水もれ・ガスもれの原因になります。



- 移動時や、ビットの交換時は、必ず正逆切替スイッチを中央（停止）にする
急に動作して、事故の原因になります。
- 使用時は、振り回されないように、しっかり持つ
押し返されると、けがの原因になります。




- きちんとした服装で作業する
だぶだぶの衣服やネックレスなどの装身具は、回転部に巻き込まれるおそれがあるので着用しないでください。
屋外での作業の場合には、ゴム手袋と滑り止めのついた履物の使用をお勧めします。
長い髪は、帽子やヘアカバーなどで覆ってください。




- 無理して使用しない
安全に能率よく作業するために、ドライバの能力に合った速さで作業してください。
モーターがロックするような無理な使いかたはしないでください。

各部の名称

■ 本体



■ 付属品




準備

充電

- 充電電池は、購入時点では十分に充電されていません。使用する前に必ず充電してください。


1 充電器の電源プラグをコンセントに接続する

- 通電ランプ（緑）が点灯します。



2 充電器に充電電池を差し込む

- 通電ランプ（緑）が消灯して、充電ランプ（赤）が点灯します。充電が完了すると、充電ランプ（赤）が消灯して、通電ランプ（緑）が点灯します。



- ※ 充電が完了していないのに充電ランプ（赤）が点灯しないときは、充電電池の充電器への装着を再度確認してください。
- ※ 充電電池や充電器が使用直後で熱くなっているときは、充電できずに充電ランプ（赤）が点灯しないときがあります。その場合は、一旦充電電池を取り外して、冷ました後に再度取り付けてください。


- ※ 複数の充電電池を充電するときは、2個までにしてください。2個連続して充電した後は、充電器が十分に冷えてから次の充電を行ってください。

充電電池について

- 使用中は充電電池が熱くなることがあります。熱くなった充電電池は、充電する前に30分程度放置して、冷めるのを待ってください。
- 充電中に、充電電池や充電器が温かくなることがありますが、異常ではありません。
- 充電は、室温5～35℃の範囲で行ってください。室温が低かったり、直射日光が当たるなどして高温になると、正常に充電されず、使用時間が短くなったり、充電時間が長くなったりします。
- 充電電池残量が低下して十分な動作ができなくなったときは、使用を停止し、充電電池を充電してください。
- 充電電池はフルに充電されていなくても使用できます。
- 充電電池を差し込むときに、金属片などをはさみ込まないように注意してください。

充電電池残量の確認


- 充電電池の残量確認ボタンを押すと、充電電池の残量確認ランプ（緑）が点灯して残量の目安を示します。



残量確認ランプ ●点灯 ○消灯	充電電池残量
● ● ●	60～100%
● ● ○	20～60%
● ○ ○	20%未満 ※充電してください。


■ 充電電池を装着する

- グリップ下端の充電電池取り付け位置に、前から充電電池のリブを差し込み、カチッと音がするまで押し込んでください。



■ 充電電池の取り外しかた

- 充電電池取り外しボタンを押しながら、充電電池をスライドさせて外してください。



■ 使用済み充電電池について

- 取り外して、最寄りの充電電池リサイクル協力店にお持ちください。一般家庭ごみとして捨てないでください。
- 取り外した充電電池は、コネクターなどの端子部分をテープで絶縁してください。



リチウムイオン電池は
リサイクルへ



警告

- 充電電池は必ずリサイクルしてください。次のことを守ってください。
 - 一般ごみとして捨てない
 - 火の中に投げ入れない
 - 分解しない
 - 高温になる場所に放置しない
 - 他の機器に使用しない

使いかた

■ ビットの取り付け・取り外し



注意


- ビットの取り付け・取り外しは、必ず正逆切替スイッチを中央（停止）にセットして行ってください。
- 充電電池を取り外してからビットの取り付け・取り外しを行ってください。

取り付け

1 ビットチャックを、前から見て反時計回りに回してゆるめる



2 ビットを差し込む



3 ビットチャックを、時計回りに回してビットを締め付ける




※ビットは、付属のものその他、市販の電動ドライバ用ビットも使用できます。

取り外し

- ・ 取り付けと逆の手順で取り外してください。


■ ドライバを使う

- ・ 充電電池を取り付けて、正逆切替スイッチを操作します。
- ・ グリップをにぎり、動作スイッチを押すと、ビットが回転します。
- ・ 動作スイッチを押すと、ライトが点灯します。手元が暗いときなどに便利です。



※正逆切替スイッチが中央（停止）にセットされているときは、動作スイッチを押しても動きません。

- ・動作スイッチを深く押すほど、強く回ります。



注意

- 穴あけをする場所や穴の径に合わせて、強さを加減してください。

- ねじを締めるときは、ねじを締める部品が動かないように固定してください。
- 木ねじを締めるときは、あらかじめ下穴を開けてください。
- ねじを締めるときは、最初はねじを押しながら、ドライバを回転させます。ねじがある程度穴に入ったら、回転だけで締めてください。
- 穴あけをするときは、最初は穴がずれないように弱く、位置が定まってきたら強くして穴あけをしてください。
- 金属に穴あけするときは、あらかじめ穴位置にセンターポンチを打ってください。

■ 正逆の切り替え

- ・正逆切替スイッチを、左または右から押してセットしてください。

正転：ねじを締めるとき・穴あけするとき（正逆切替スイッチの右側に⇨があります。）


停止：ビットを交換するときなど（動作スイッチを押しても動きません。）

逆転：ねじをゆるめるとき（正逆切替スイッチの左側に⇦があります。）

〈左側〉逆転

（ねじをゆるめる）


〈右側〉正転
（ねじを締める）



■ スピードの調節

回転のスピードを2段階に切り替えることができます。

(2) 高速 低速 (1)



スピード切替
スイッチ

スイッチ	回転数 (min ⁻¹)
低速 (1)	0 ~ 450
高速 (2)	0 ~ 1,350

※ 低速にすると、回転のトルクは大きくなります。硬いものに穴あけをするときなどに選んでください。


※ 高速にすると、回転のトルクは小さくなります。高速でねじの締め付けをしたいときなどに選んでください。

使いかた つづき

■ クラッチ（トルク）調節

大きな力がかかっても、クラッチによって、回転のトルクを調節することができます。

- トルク調節クラッチを回して、目盛りの数字に合わせてください。数字が低いほど弱く、高いほど強くトルクがかかります。ドリルマーク（) に合わせると、クラッチが機能せず、直結になります。穴あけのときはこれを選んでください。



■ 連続作業について

本機は保護回路が搭載されています。

- 高温の場所での作業や連続して作業を行うと、本機を保護するために、自動停止する場合があります。自動停止した場合は、本機を30分以上冷ましてから作業を再開してください。

お手入れ




警告

- お手入れは、必ず正逆切替スイッチを中央（停止）にセットし、充電池を外してから行ってください。
- 水でぬらさないでください。

- 洗剤、シンナー、ベンジン、漂白剤などは使用しないでください。
- 水をかけないでください。感電・けが・故障の原因になります。
- 化学ぞうきんは使用しないでください。

本体が汚れた場合は、乾いた布で汚れを拭き取ってください。




- お手入れした後、ほこりや油煙、湿気などがない、子どもの手の届かない場所に保管してください。
- ※ 充電池は外して保管してください。

故障かな？と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、以下の点を確認してください。

状 態	考えられる原因	処 置
動作しない	● 充電電池が正しく取り付けられていない	● 充電電池を、充電電池取り付け位置に差し込み、カチッと音がするまで押し込んでください。(→P9)
	● 充電電池が消耗している	● 専用の充電器を使用して、充電してください。(→P8)
ねじの頭がつぶれる ねじが破損する	● 回転が強すぎる	● 動作スイッチのにぎりをゆるめ、回転を弱めて締めてください。(→P11) ● スピード切替スイッチで、回転のスピードを調節してください。(→P11)
	● 使用するビットが適切でない	● ねじの形状・サイズに合ったビットを使用してください。(→P10)
	● 電動ドライバを使用してはいけない場所、物品に使用した	● 物品の説明書を確認して、電動ドライバが禁止されているものには使用しないでください。
ねじが締まらない 穴を開けられない	● トルク調節が弱くなっている	● トルク調節クラッチを数字の大きい方へ回して、回転のトルクを強くしてください。(→P12)
	● スピード切替スイッチが高速になっている（トルクが弱い）	● スピード切替スイッチで低速を選んでください。(→P11)
	● 動作スイッチの押しかが弱い	● 動作スイッチをもっと押し込んでください。(→P11)

故障かな？と思ったら つづき



それでも解決できないときは
お買い上げの販売店、またはアイリスコールへお問い合わせください。



警告

● 自分で分解・修理・改造しないでください。

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

■ 保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。保証書がないと、保証期間内でも代金を請求させていただく場合がありますので、大切に保管してください。

■ 保証期間

保証期間は、保証書（裏表紙）に記載されています。保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。

■ 保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店にご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて修理いたします。

■ アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

仕様

定格電圧	DC 18V	
充電電池	リチウムイオン二次電池	
最大チャック把握径	10mm	
使用可能なビットサイズ	直径1～10mm（六角/丸軸対応）	
無負荷回転数 1（低速）	min ⁻¹ （回/分）	0-450min ⁻¹
無負荷回転数 2（高速）		0-1350min ⁻¹
最大トルク	25N・m	
製品寸法（充電電池含む）	全長200mm×幅75mm×高さ226mm	
製品重量（充電電池含む）	約1.3kg	
付属品	充電式リチウムイオン電池：DBL1820 1個 充電器：DBLC18 1個 ビットセット（10種）	

充電電池仕様

充電電池	リチウムイオン二次電池
定格電圧	DC 18V
充電電池容量	2,000mAh
使用温度	0～40℃（充電時：5～35℃）


充電器仕様

定格電圧	DC18V
入力	AC100V 50/60Hz
出力	DC20V 2A
充電時間	約60分

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

■ 別売品

DBL1820：充電電池



廃棄について

- 製品を廃棄する場合は、充電電池を取り外し、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。

充電式ドライバドリル JCD25

保証書

本書は、お買い上げ日から下記期間内に故障が発生した場合に、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げ日 ※		保証期間	
年 月 日		お買い上げ日より：1年間 (ただし、付属品などを除く)	
お客様	お名前		※ 販売店
	ご住所 〒		
	電話 () -		
		住所・店名	
		電話 () -	

販売店様へ： ※印欄は必ず記入してお渡してください。

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料で修理または交換いたします。
 - 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。
 - 保証内容は本製品自体の無料修理に限ります。保証期間内においても、その他の保証はいたしかねます。
 - ご購入や贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼にできない場合には、アイリスコールにお問い合わせください。
 - 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。
 - 使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
 - お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
 - 火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
 - 一般家庭用以外（たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載など）に使用された場合の故障及び損傷
 - お買い上げ後の移動、輸送または什器・備品などとの接触による故障及び損傷
 - 本書の提示がない場合
 - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- 6 本書は日本国内においてのみ有効です。
7 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。
※ 保証期間経過後の修理については、「保証とアフターサービス」をご覧ください。

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号 ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

お客様サポート
24時間365日Web即時回答サービス



専用パーツのご購入
アイリスオーヤマ公認通販サイト



製品に関するお問い合わせ

アイリスコール 0120-311-564 (通話料無料)

修理に関するお問い合わせ

修理専用コール 0800-170-7070 (通話料無料)

【お電話での受付時間】 平日 9:00～17:00、土日祝日 9:00～12:00/13:00～17:00(年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く)

121020-RKK-MIN-01