

EA860MA-2
ポータブルガス式発電機



※ボンベ別売※

別途EA913BC-210(3本入)を
ご購入いただきますようお願い
致します。

特長

- 扱いやすいカセットガス燃料
- 燃料交換は手を汚さずワンタッチ
- ガス燃料だから長期保管後も簡単始動
- 有害ガス中の有害成分が少なくクリーン
- インバーターの採用により商用電源並の高品質電源
- 低騒音でコンパクト。片手で持ち運べ、
レジャー・被害時の非常用電源・業務用電源に最適。

仕様

サイズ	長さ×幅×高さ	400×330×390mm
	乾燥重量	21kg
発電機	形式	多極回転界磁形単相交流発電機
	電圧調整方式	インバーター方式
	交流定格出力	850VA
	交流定格電圧	100V
	交流定格周波数	50/60Hz
	直流定格出力	100W
	直流定格電圧	12V
エンジン	形式	空冷 4サイクル OHV ガスエンジン
	総排気量	80cm3
	使用燃料	ブタン(カセットガス)
	始動方式	リコイル式
	使用温度範囲	10℃～40℃
	低格連続運転時間	約1時間(カセットガス2本使用時)
	騒音値	騒音 60dB(A)(低格運転時/7m)
標準装備	オイルセンサ・オイルセンサランプ・パイロットランプ・過電流保護	

1. カセットボンベをケースに装着

- ①カセットガスボンベを接続ソケットに差し込み、その状態のままポンペを右に回して(約 30 度)装着し、
- ②燃料コックを開の位置にします。

①



②



2. エンジン始動

※エンジンオイルが別途必要になります。

オイル型式: 10W-30 (SAE規格)

必要使用量: 400cc

- ③エンジンのスイッチを中央の“始動”の位置にします。
- ④リコイルスタータグリップを軽く引き、重くなったら勢いよく引いてエンジンを始動させます。

③



④



- ⑤約 2 分間運転させ、エンジンの回転数が安定したら、エンジンスイッチを“運転”の位置にします。

⑤



3. 使用例

- ⑥パソコン等の電源としてお使い頂けます。

⑥

