

EA826EH ドリル研磨機


★超硬・ハイス・チタンドリルにも使用可
★シンニングも出来ます。

- 電源…AC100V(50/60Hz)、75W
- 研磨範囲…2.5～13.0mm
- 回転数…15000rpm
- 角度調整可能…118°、135°
- ダイヤモンド砥石(交換式)
- ※約200回の研磨作業が可能です
- サイズ…126×196×115(H)mm
- 重量…1.8kg
- コード長…1.8m(アース付)
- 連続使用時間…約15分
(15分使用後は5分以上間隔をあけて使用して下さい)

<交換用部品>


品番	名称
EA826EH-1	2.5～13.0mmチャック
EA826EH-2	2.5～19.0mmチャック
EA826EH-3	2.5～13.0mmチャック (左回転用)
EA826EH-5	研磨ホイール#100
EA826EH-6	研磨ホイール#180

<各部名称>




スタンダード(軟鋼、アルミ、木材用)
一般使用(先端角118°)


適正



不適(シニング不足)



不適(シニング過多)



再研磨後、シニング

- ドリルを20～25本研磨すると研磨屑が研磨砥石カバー内に溜まります。研磨屑は作業能力を落としますので、研磨機を長くお使いいただく為にもこまめに清掃してください。



付属品

- ・EA826EH-6: #180研磨ホイール×1個(本体に組込み)
- ・EA826EH-1: 2.5～13mmチャック×1個
- ・砥石交換用レンチ×1本
- ・接地3P⇒2P用変換アダプター×1個
- ・キャリーバッグ