

EA864CB-100 センサーライト用ハロゲン球




- 特 長 ・センサーライト用ピン口金ハロゲン替え電球

- 仕 様 定格電流...100W
 定格電圧...110V
 口 金...G6.35
 定格寿命...約2,000時間
 光 色...クリア
 全 長...55mm(ガラス部...46mm、差し込み部...9mm)



ランプの取付け方



- ・ランプを取付ける際は、必ず器具の電源を切ってから行って下さい。
- ・ランプは直接手で触れず、付属のスポンジでガラス部を包んで取付けて下さい。
- ・スポンジを使わない場合は、柔らかい布などで包んで取付けて下さい。

本体サイズ		
口金	全長	バルブ径
G6.35	55mm	13mm

- 注意事項**
- ・適合した器具、ソケットで、指定ワット数の電球を必ず使用して下さい。(器具の加熱の原因となります)
 - ・ぶついたり、無理なちからを加えたり、傷つけたりしないで下さい。(破損の原因となります)
 - ・水滴のかかる場所で使用しないで下さい。(破損の原因となります)
 - ・取付、取外しや器具清掃の際は、必ず電源を切して下さい。(感電の原因となります)
 - ・ぶついたり、無理なちからを加えたり、傷つけたりしないで下さい。(破損の原因となります)
 - ・ランプは直接手で触れず、付属のスポンジでガラス部を包んで取付けて下さい。(短寿命・破損の原因となります)
 - ・スポンジを使わない場合は、柔らかい布などで包んで取付けて下さい。(火傷の原因となります)
 - ・点灯中や消灯直後は非常に高温になっていますので、ご注意下さい。(火災の原因となります)
 - ・布や紙などで覆ったり、燃えやすい物に近づけないで下さい。(光量低下の原因)
 - ・ハロゲンランプが汚れた場合、アルコール類を含ませた布などで拭取って下さい。(破損の原因となります)
 - ・定格寿命を経過した電球は交換をお勧めします。