

EA826NA - 14 6本組みダイヤモンドヤスリ



【用途】

超硬の修正及び面取り加工
セラミックスの修正及び面取り加工
超硬 & セラミックス中間焼結材の加工
カーボン・半導体の修正及び面取り加工
FRP/強化プラスチックの面取り加工

陶磁器等の面取り加工
金型等焼入れ鋼のバリ取りや面取り加工
銚及び園芸用銚の刃研ぎ
庖丁及びナイフ等の刃研ぎ

【仕様】

全長...180mm
コーティング長...60mm


重量...272g

【セット内容】

ホルダー : 1本(全長 120mm 軸長 3mm)
ダイヤモンドヤスリ : 6本
 140 平・三角・丸 = 各1本
 400 平・三角・丸 = 各1本
プラスチックケース入り

【使用方法】

ダイヤモンドヤスリのシャंक部にローレットが施してあります。そのローレット部をホルダーの口元に位置し、ヤスリが回転しないようにホルダー先端の金具を締めてからご使用下さい。



注意 ヤスリの先端は鋭利となっております。使用法、使用条件によっては思わぬ損傷を生ずる事がありますので、使用目的以外は使用しないで下さい。