


EA826NB-1～-6 ダイヤモンドハンドラッパー



- 砥石部サイズ…40(L) × 10(D) × 1.0(砥粒部厚み)mm
- 柄(持ち手)の材質…樹脂

品番	粒度	砥粒
EA826NB-1	#240	メタルボンド
EA826NB-2	#360	レジンボンド
EA826NB-3	#400	
EA826NB-4	#600	
EA826NB-5	#800	
EA826NB-6	#1000	

- 目詰まりした際は、歯ブラシなどでよく洗浄してください

レジンボンドタイプ

超硬合金(WC)の研磨用に使用されるフェノール樹脂系のボンドで、研磨性重点で、耐熱ボンドはポリイミド系のボンドで重切削向け

メタルボンド

薄刃カッティングソーの製作に使用される金属系のボンドで、研磨用のダイヤモンドホイールにも使用されており、砥石の耐久性面で優れている