



# SKS Hand Taps



Type A



Type C



単位:mm



3本組(セット)

## メートルねじ (Metric Thread)

- 2
- 2.3
- 2.5
- 2.6
- 3
- 3B
- 3.5
- 3.5B
- 4
- 4B
- 4.5
- 5
- 5B
- 5.5
- 6
- 6B
- 6C
- 7
- 8

呼び 並目 細目	食付	品番	形状 Type	形状寸法					溝数	
				L	ℓ	d	K	kℓ		
M2×0.4	先(#1) 中(#2) 上(#3) 3本組(セット)	SH020E	1 2 3 S	A	40	11	3	2.5	5	3
M2.3×0.4	先(#1) 中(#2) 上(#3) 3本組(セット)	SH023E	1 2 3 S	A	42	11	3	2.5	5	3
M2.5×0.45	先(#1) 中(#2) 上(#3) 3本組(セット)	SH025F	1 2 3 S	A	44	13	3	2.5	5	3
M2.6×0.45	先(#1) 中(#2) 上(#3) 3本組(セット)	SH026F	1 2 3 S	A	44	13	3	2.5	5	3
3M×0.6 (旧JIS)	先(#1) 中(#2) 上(#3) 3本組(セット)	SH030H	1 2 3 S	A	46	18	4	3.2	6	3
M3×0.5	先(#1) 中(#2) 上(#3) 3本組(セット)	SH030G	1 2 3 S	A	46	18	4	3.2	6	3
M3×0.35	先(#1) 中(#2) 上(#3) 3本組(セット)	SH030D	1 2 3 S	A	46	10	4	3.2	6	3
M3.5×0.6	先(#1) 中(#2) 上(#3) 3本組(セット)	SH035H	1 2 3 S	A	48	18	4	3.2	6	3
M3.5×0.35	先(#1) 中(#2) 上(#3) 3本組(セット)	SH035D	1 2 3 S	A	48	10	4	3.2	6	3
4M×0.75 (旧JIS)	先(#1) 中(#2) 上(#3) 3本組(セット)	SH040J	1 2 3 S	A	52	20	5	4	7	3
M4×0.7	先(#1) 中(#2) 上(#3) 3本組(セット)	SH040I	1 2 3 S	A	52	20	5	4	7	3
M4×0.5	先(#1) 中(#2) 上(#3) 3本組(セット)	SH040G	1 2 3 S	A	52	15	5	4	7	3
M4.5×0.75	先(#1) 中(#2) 上(#3) 3本組(セット)	SH045J	1 2 3 S	A	55	20	5	4	7	3
5M×0.9 (旧JIS)	先(#1) 中(#2) 上(#3) 3本組(セット)	SH050L	1 2 3 S	A	60	22	5.5	4.5	7	3
M5×0.8	先(#1) 中(#2) 上(#3) 3本組(セット)	SH050K	1 2 3 S	A	60	22	5.5	4.5	7	3
M5×0.5	先(#1) 中(#2) 上(#3) 3本組(セット)	SH050G	1 2 3 S	A	52	15	5.5	4.5	7	3
M5.5×0.9	先(#1) 中(#2) 上(#3) 3本組(セット)	SH055L	1 2 3 S	A	60	22	5.5	4.5	7	3
M6×1.0	先(#1) 中(#2) 上(#3) 3本組(セット)	SH060M	1 2 3 S	A	61	24	6	4.5	7	3
M6×0.75	先(#1) 中(#2) 上(#3) 3本組(セット)	SH060J	1 2 3 S	A	61	20	6	4.5	7	3
M6×0.5	先(#1) 中(#2) 上(#3) 3本組(セット)	SH060G	1 2 3 S	A	55	15	6	4.5	7	3
M7×1.0	先(#1) 中(#2) 上(#3) 3本組(セット)	SH070M	1 2 3 S	A	65	26	6.2	5	8	3
M8×1.25	先(#1) 中(#2) 上(#3) 3本組(セット)	SH080N	1 2 3 S	C	70	30	6.2	5	8	4

推奨被削材	構造用鋼 SS400	低炭素鋼 S15C	高炭素鋼 S55C	合金鋼 SCM	調質鋼 HRC25~35	調質鋼 HRC35~40	ステンレス SUS	鋳鉄 FC	タタイル鋳鉄 FCD	アルミニウム合金 AL	銅合金 Cu	チタン合金 Ti
	◎	◎		△				○		○	○	

# SKSハンドタップ

SKS Hand Taps

タップ・ダイス

8B

8C

9

10

10B

10C

10D

12

12B

12C

12D

14

14B

14C

14D

16

16B

16C

18

18B

18C

20

メートルねじ(Metric Thread)											
呼び		食付	品番	形状 Type	形状寸法					溝数	
並目	細目				L	ℓ	d	K	kℓ		
8B	M8×1.0	先(#1) 中(#2) 上(#3)	SH080M	1 2 3	C	70	30	6.2	5	8	4
		3本組(セット)		S							
8C	M8×0.75	先(#1) 中(#2) 上(#3)	SH080J	1 2 3	C	62	20	6.2	5	8	4
		3本組(セット)		S							
	M8×0.5	先(#1) 中(#2) 上(#3)	SH080G	1 2 3	C	55	15	6.2	5	8	4
		3本組(セット)		S							
9	M9×1.25	先(#1) 中(#2) 上(#3)	SH090N	1 2 3	C	72	30	7	5.5	8	4
		3本組(セット)		S							
10	M10×1.5	先(#1) 中(#2) 上(#3)	SH100O	1 2 3	C	75	32	7	5.5	8	4
		3本組(セット)		S							
10B	M10×1.25	先(#1) 中(#2) 上(#3)	SH100N	1 2 3	C	75	32	7	5.5	8	4
		3本組(セット)		S							
10C	M10×1.0	先(#1) 中(#2) 上(#3)	SH100M	1 2 3	C	70	30	7	5.5	8	4
		3本組(セット)		S							
10D	M10×0.75	先(#1) 中(#2) 上(#3)	SH100J	1 2 3	C	62	20	7	5.5	8	4
		3本組(セット)		S							
	M10×0.5	先(#1) 中(#2) 上(#3)	SH100G	1 2 3	C	55	15	7	5.5	8	4
		3本組(セット)		S							
	M11×1.5	先(#1) 中(#2) 上(#3)	SH110O	1 2 3	C	80	38	8	6	9	4
		3本組(セット)		S							
12	M12×1.75	先(#1) 中(#2) 上(#3)	SH120P	1 2 3	C	82	38	8.5	6.5	9	4
		3本組(セット)		S							
12B	M12×1.5	先(#1) 中(#2) 上(#3)	SH120O	1 2 3	C	82	38	8.5	6.5	9	4
		3本組(セット)		S							
12C	M12×1.25	先(#1) 中(#2) 上(#3)	SH120N	1 2 3	C	80	38	8.5	6.5	9	4
		3本組(セット)		S							
12D	M12×1.0	先(#1) 中(#2) 上(#3)	SH120M	1 2 3	C	70	30	8.5	6.5	9	4
		3本組(セット)		S							
14	M14×2.0	先(#1) 中(#2) 上(#3)	SH140Q	1 2 3	C	88	42	10.5	8	11	4
		3本組(セット)		S							
14B	M14×1.5	先(#1) 中(#2) 上(#3)	SH140O	1 2 3	C	88	42	10.5	8	11	4
		3本組(セット)		S							
14C	M14×1.25	先(#1) 中(#2) 上(#3)	SH140N	1 2 3	C	88	42	10.5	8	11	4
		3本組(セット)		S							
14D	M14×1.0	先(#1) 中(#2) 上(#3)	SH140M	1 2 3	C	70	30	10.5	8	11	4
		3本組(セット)		S							
16	M16×2.0	先(#1) 中(#2) 上(#3)	SH160Q	1 2 3	C	95	45	12.5	10	13	4
		3本組(セット)		S							
16B	M16×1.5	先(#1) 中(#2) 上(#3)	SH160O	1 2 3	C	95	45	12.5	10	13	4
		3本組(セット)		S							
16C	M16×1.0	先(#1) 中(#2) 上(#3)	SH160M	1 2 3	C	75	30	12.5	10	13	4
		3本組(セット)		S							
18	M18×2.5	先(#1) 中(#2) 上(#3)	SH180R	1 2 3	C	100	48	14	11	14	4
		3本組(セット)		S							
18B	M18×2.0	先(#1) 中(#2) 上(#3)	SH180Q	1 2 3	C	95	45	14	11	14	4
		3本組(セット)		S							
18C	M18×1.5	先(#1) 中(#2) 上(#3)	SH180O	1 2 3	C	95	45	14	11	14	4
		3本組(セット)		S							
	M18×1.0	先(#1) 中(#2) 上(#3)	SH180M	1 2 3	C	80	30	14	11	14	4
		3本組(セット)		S							
20	M20×2.5	先(#1) 中(#2) 上(#3)	SH200R	1 2 3	C	105	50	15	12	15	4
		3本組(セット)		S							

推奨被削材	構造用鋼 SS400	低炭素鋼 S15C	高炭素鋼 S55C	合金鋼 SCM	調質鋼 HRC25~35	調質鋼 HRC35~40	ステンレス SUS	鋳鉄 FC	タタイル鋳鉄 FCD	アルミニウム合金 AL	銅合金 Cu	チタン合金 Ti
	◎	◎		△				○		○	○	



メートルねじ(Metric Thread)

20B  
20C  
20D  
22  
22B  
22C  
24  
24B  
24C  
26  
27  
28  
30  
30B  
30C

呼び 並目 細目	食付	品番	形状 Type	形状寸法					溝数	
				L	ℓ	d	K	kℓ		
M20×2.0	先(#1) 中(#2) 上(#3)	SH200Q	1 2 3	C	95	45	15	12	15	4
	3本組(セット)		S							
M20×1.5	先(#1) 中(#2) 上(#3)	SH200O	1 2 3	C	95	45	15	12	15	4
	3本組(セット)		S							
M20×1.0	先(#1) 中(#2) 上(#3)	SH200M	1 2 3	C	80	30	15	12	15	4
	3本組(セット)		S							
M22×2.5	先(#1) 中(#2) 上(#3)	SH220R	1 2 3	C	115	55	17	13	16	4
	3本組(セット)		S							
M22×2.0	先(#1) 中(#2) 上(#3)	SH220Q	1 2 3	C	95	45	17	13	16	4
	3本組(セット)		S							
M22×1.5	先(#1) 中(#2) 上(#3)	SH220O	1 2 3	C	95	45	17	13	16	4
	3本組(セット)		S							
M22×1.0	先(#1) 中(#2) 上(#3)	SH220M	1 2 3	C	85	30	17	13	16	4
	3本組(セット)		S							
M24×3.0	先(#1) 中(#2) 上(#3)	SH240S	1 2 3	C	120	58	19	15	18	4
	3本組(セット)		S							
M24×2.0	先(#1) 中(#2) 上(#3)	SH240Q	1 2 3	C	95	45	19	15	18	4
	3本組(セット)		S							
M24×1.5	先(#1) 中(#2) 上(#3)	SH240O	1 2 3	C	95	45	19	15	18	4
	3本組(セット)		S							
M24×1.0	先(#1) 中(#2) 上(#3)	SH240M	1 2 3	C	90	30	19	15	18	4
	3本組(セット)		S							
M25×1.5	先(#1) 中(#2) 上(#3)	SH250O	1 2 3	C	95	45	19	15	18	4
	3本組(セット)		S							
M26×1.5	先(#1) 中(#2) 上(#3)	SH260O	1 2 3	C	95	45	20	15	18	4
	3本組(セット)		S							
M27×3.0	先(#1) 中(#2) 上(#3)	SH270S	1 2 3	C	130	62	20	15	18	4
	3本組(セット)		S							
M27×2.0	先(#1) 中(#2) 上(#3)	SH270Q	1 2 3	C	95	45	20	15	18	4
	3本組(セット)		S							
M27×1.5	先(#1) 中(#2) 上(#3)	SH270O	1 2 3	C	95	45	20	15	18	4
	3本組(セット)		S							
M28×1.5	先(#1) 中(#2) 上(#3)	SH280O	1 2 3	C	105	45	21	17	20	4
	3本組(セット)		S							
M30×3.5	先(#1) 中(#2) 上(#3)	SH300T	1 2 3	C	135	65	23	17	20	4
	3本組(セット)		S							
M30×3.0	先(#1) 中(#2) 上(#3)	SH300S	1 2 3	C	135	65	23	17	20	4
	3本組(セット)		S							
M30×2.0	先(#1) 中(#2) 上(#3)	SH300Q	1 2 3	C	105	45	23	17	20	4
	3本組(セット)		S							
M30×1.5	先(#1) 中(#2) 上(#3)	SH300O	1 2 3	C	105	45	23	17	20	4
	3本組(セット)		S							

推奨被削材	構造用鋼 SS400	低炭素鋼 S15C	高炭素鋼 S55C	合金鋼 SCM	調質鋼 HRC25~35	調質鋼 HRC35~40	ステンレス SUS	鋳鉄 FC	タタイル鋳鉄 FCD	アルミニウム合金 AL	銅合金 Cu	チタン合金 Ti
	◎	◎		△				○		○	○	