


# HSSハンドタップ

HSS Hand Taps

**HSS**



食付き部  
**9P**  
先(#1)


食付き部  
**5P**  
中(#2)

食付き部  
**1.5P**  
上(#3)


**2**  
JIS



Type A



Type C



単位:mm



3本組(セット)

## メートルねじ (Metric Thread)

呼び 並目 細目	食付	品番	形状 Type	形状寸法					溝数	
				L	ℓ	d	K	kℓ		
M2×0.4	先(#1) 中(#2) 上(#3)	HH020E	1 2 3	A	40	11	3	2.5	5	3
	3本組(セット)		S							
M2.3×0.4	先(#1) 中(#2) 上(#3)	HH023E	1 2 3	A	42	11	3	2.5	5	3
	3本組(セット)		S							
M2.5×0.45	先(#1) 中(#2) 上(#3)	HH025F	1 2 3	A	44	13	3	2.5	5	3
	3本組(セット)		S							
M2.6×0.45	先(#1) 中(#2) 上(#3)	HH026F	1 2 3	A	44	13	3	2.5	5	3
	3本組(セット)		S							
M3×0.5	先(#1) 中(#2) 上(#3)	HH030G	1 2 3	A	46	18	4	3.2	6	3
	3本組(セット)		S							
M3×0.35	先(#1) 中(#2) 上(#3)	HH030D	1 2 3	A	46	10	4	3.2	6	3
	3本組(セット)		S							
M3.5×0.6	先(#1) 中(#2) 上(#3)	HH035H	1 2 3	A	48	18	4	3.2	6	3
	3本組(セット)		S							
M3.5×0.35	先(#1) 中(#2) 上(#3)	HH035D	1 2 3	A	48	10	4	3.2	6	3
	3本組(セット)		S							
M4×0.7	先(#1) 中(#2) 上(#3)	HH040I	1 2 3	A	52	20	5	4	7	3
	3本組(セット)		S							
M4×0.5	先(#1) 中(#2) 上(#3)	HH040G	1 2 3	A	52	15	5	4	7	3
	3本組(セット)		S							
M4.5×0.75	先(#1) 中(#2) 上(#3)	HH045J	1 2 3	A	55	20	5	4	7	3
	3本組(セット)		S							
M5×0.8	先(#1) 中(#2) 上(#3)	HH050K	1 2 3	A	60	22	5.5	4.5	7	3
	3本組(セット)		S							
M5×0.5	先(#1) 中(#2) 上(#3)	HH050G	1 2 3	A	52	15	5.5	4.5	7	3
	3本組(セット)		S							
M6×1.0	先(#1) 中(#2) 上(#3)	HH060M	1 2 3	A	61	24	6	4.5	7	3
	3本組(セット)		S							
M6×0.75	先(#1) 中(#2) 上(#3)	HH060J	1 2 3	A	61	20	6	4.5	7	3
	3本組(セット)		S							
M6×0.5	先(#1) 中(#2) 上(#3)	HH060G	1 2 3	A	55	15	6	4.5	7	3
	3本組(セット)		S							
M7×1.0	先(#1) 中(#2) 上(#3)	HH070M	1 2 3	C	65	26	6.2	5	8	3
	3本組(セット)		S							
M8×1.25	先(#1) 中(#2) 上(#3)	HH080N	1 2 3	C	70	30	6.2	5	8	4
	3本組(セット)		S							
M8×1.0	先(#1) 中(#2) 上(#3)	HH080M	1 2 3	C	70	30	6.2	5	8	4
	3本組(セット)		S							
M8×0.75	先(#1) 中(#2) 上(#3)	HH080J	1 2 3	C	62	20	6.2	5	8	4
	3本組(セット)		S							
M8×0.5	先(#1) 中(#2) 上(#3)	HH080G	1 2 3	C	55	15	6.2	5	8	4
	3本組(セット)		S							
M9×1.25	先(#1) 中(#2) 上(#3)	HH090N	1 2 3	C	72	30	7	5.5	8	4
	3本組(セット)		S							

3  
3B  
3.5  
4  
4.5  
5  
5B  
6  
6B  
7  
8  
8B

推奨被削材	構造用鋼 SS400	低炭素鋼 S15C	高炭素鋼 S55C	合金鋼 SCM	調質鋼 HRC25~35	調質鋼 HRC35~40	ステンレス SUS	鋳鉄 FC	タタイル鋳鉄 FCD	アルミニウム合金 AL	銅合金 Cu	チタン合金 Ti
	◎	◎	△	○				○	○	○	○	

# HSSハンドタップ

## HSS Hand Taps

タップ・ダイス

### メートルねじ(Metric Thread)

呼び 並目 細目	食付	品番	形状 Type	形状寸法					溝数
				L	ℓ	d	K	kℓ	
10 M10×1.5	先(#1) 中(#2) 上(#3)	HH100O	C	75	32	7	5.5	8	4
	3本組(セット)								
10B M10×1.25	先(#1) 中(#2) 上(#3)	HH100N	C	75	32	7	5.5	8	4
	3本組(セット)								
10C M10×1.0	先(#1) 中(#2) 上(#3)	HH100M	C	70	30	7	5.5	8	4
	3本組(セット)								
10D M10×0.75	先(#1) 中(#2) 上(#3)	HH100J	C	62	20	7	5.5	8	4
	3本組(セット)								
11 M11×1.5	先(#1) 中(#2) 上(#3)	HH110O	C	80	38	8	6	9	4
	3本組(セット)								
12 M12×1.75	先(#1) 中(#2) 上(#3)	HH120P	C	82	38	8.5	6.5	9	4
	3本組(セット)								
12B M12×1.5	先(#1) 中(#2) 上(#3)	HH120O	C	82	38	8.5	6.5	9	4
	3本組(セット)								
M12×1.25	先(#1) 中(#2) 上(#3)	HH120N	C	80	38	8.5	6.5	9	4
	3本組(セット)								
M12×1.0	先(#1) 中(#2) 上(#3)	HH120M	C	70	30	8.5	6.5	9	4
	3本組(セット)								
14 M14×2.0	先(#1) 中(#2) 上(#3)	HH140Q	C	88	42	10.5	8	11	4
	3本組(セット)								
14B M14×1.5	先(#1) 中(#2) 上(#3)	HH140O	C	88	42	10.5	8	11	4
	3本組(セット)								
M14×1.25	先(#1) 中(#2) 上(#3)	HH140N	C	88	42	10.5	8	11	4
	3本組(セット)								
M14×1.0	先(#1) 中(#2) 上(#3)	HH140M	C	70	30	10.5	8	11	4
	3本組(セット)								
16 M16×2.0	先(#1) 中(#2) 上(#3)	HH160Q	C	95	45	12.5	10	13	4
	3本組(セット)								
M16×1.5	先(#1) 中(#2) 上(#3)	HH160O	C	95	45	12.5	10	13	4
	3本組(セット)								
M16×1.0	先(#1) 中(#2) 上(#3)	HH160M	C	75	30	12.5	10	13	4
	3本組(セット)								
M18×2.5	先(#1) 中(#2) 上(#3)	HH180R	C	100	48	14	11	14	4
	3本組(セット)								
M18×2.0	先(#1) 中(#2) 上(#3)	HH180Q	C	95	45	14	11	14	4
	3本組(セット)								
M18×1.5	先(#1) 中(#2) 上(#3)	HH180O	C	95	45	14	11	14	4
	3本組(セット)								
M18×1.0	先(#1) 中(#2) 上(#3)	HH180M	C	80	30	14	11	14	4
	3本組(セット)								
M20×2.5	先(#1) 中(#2) 上(#3)	HH200R	C	105	50	15	12	15	4
	3本組(セット)								
M20×2.0	先(#1) 中(#2) 上(#3)	HH200Q	C	95	45	15	12	15	4
	3本組(セット)								
M20×1.5	先(#1) 中(#2) 上(#3)	HH200O	C	95	45	15	12	15	4
	3本組(セット)								
M20×1.0	先(#1) 中(#2) 上(#3)	HH200M	C	80	30	15	12	15	4
	3本組(セット)								
M22×2.5	先(#1) 中(#2) 上(#3)	HH220R	C	115	55	17	13	16	4
	3本組(セット)								
M22×2.0	先(#1) 中(#2) 上(#3)	HH220Q	C	95	45	17	13	16	4
	3本組(セット)								

推奨被削材	構造用鋼 SS400	低炭素鋼 S15C	高炭素鋼 S55C	合金鋼 SCM	調質鋼 HRC25~35	調質鋼 HRC35~40	ステンレス SUS	鋳鉄 FC	タタイル鋳鉄 FCD	アルミニウム合金 AL	銅合金 Cu	チタン合金 Ti
	◎	◎	△	○				○	○	○	○	