

EA840B-130 小型ウインチ

- 荷物の吊揚、移動に
- 運転音が静かでブレーキのききがいいマグネットモーター採用
- 吊下型

最大吊揚荷重(kg)	揚程(m)	ワイヤロープ	吊揚速度(cm/s)	電源(V)	電流(A)	消費電力(W)	本体質量(kg)	コード(m)
130	30	φ 4mm × 31m	41	単相100	10	870	11	5

<付属品>

操作スイッチ(コード20m付)・ワイヤロープ・ウエイト・スイベルフック

- 安全クラッチ機構
- よじれ防止
- 加速防止機構
- 機械式ブレーキと電気式ブレーキのWブレーキ付
- 逆巻防止

