

EA841XC - 2A
(ロータリーバンドソー)



仕様

最大切断寸法	直角	丸ハイツ	120mm
		角ハイツ	120(W) × 120(H)mm
	45°	丸ハイツ	-
		角ハイツ	-
帯の寸法		12.5(W) × 0.5(T) × 1.130(L)mm	
帯の周速		0.4 ~ 1.3m/S[25 ~ 80m/分]	
電源・電圧		単相交流50/60Hz・100V	
電流		3.5A	
モーター		単相交流直巻整流子モーター	
消費電力		450W	
サイズ		495(W) × 135(D) × 259(H)mm	
重量		6.4kg	
コード		2心・2.5m	
標準付属品		帯のNo. 2 (合金 18山/インチ)	

無断变速機構付



材料に適した帯の周速が、ダイヤル操作により簡単に設定出来ます。

ヘアリングホルダの調整が可能



帯のこ刃の挽き曲りを軽減させ、切断精度と帯の寿命を向上します。

保護カバー付



帯のこ刃による不用意な傷付けを防止します。

LEDライト付



薄暗い現場でもラクに作業が行えます。LED採用で長寿命。

ガイドプレートの調整可能



壁際などの切断でガイドプレートが邪魔にならずに切断が出来ます。

特徴

- ・帯の周速定速度制御機構付
- ・低騒音76dB(無負荷時)を実現
- ・ソフトグリップ採用で滑りにくく手にフィット

替刃

EA841XG - 1 ~ - 4