

小型なのに高性能

全閉モータ採用

モータ周囲の空気がモータ内に流入しない構造なので、ホコリの多い現場でも使用できます。

1 上・横選べる排気方向!!

設置場所や使用方法に合わせて、排気の方向を上方向と横方向から選べます。

上方向


横方向




2 排熱処理

別売りの排気ダクトを使用することで排熱を屋外や離れた場所に放出できます。

窓から外に



離れた場所に



3 かべピタ ※1

三面をピタリと壁に寄せられます。



4 省スペース設計

従来機(※2)と比べ設置に必要な床面積が約2/3になりました。



5 キャスター

キャスターは安全性に優れた自在ストッパー機能を装備。

6 冷風ダクトの風向き調節

ダクトの位置調節

ダクトの曲げ




7 冷風温度差アップ ※3

従来機(※2)と比べ外気との温度差が約21%向上しました。



8 操作パネル



●外気温度表示

周囲温度が表示されます。

●オフタイマー

1・2・4時間から選べ切り忘れを防止できます。

●「送風」切り替え

冷房運転から送風運転に切り替え可能なので扇風機のように使用できます。

9 持ち運びしやすい取っ手 ※4



10 フィルター

取り外し簡単。水洗い可能で繰り返しご使用いただけます。




11 ミニドレン

熱交換器一体の最新機構によりドレン水の発生量が激減しました。それにより、水処理の頻度が減り、またタンクが小さく水処理が簡単に行えます。



12 満水時自動ストップ

満水時に水が溢れて床が濡れてしまう心配はありません。



EA897SC-1

品名	電源 (V)	冷房能力 (kW) 50/60Hz	消費電力 (W) 50/60Hz	外形寸法 (mm)	質量 (kg)	騒音値 (dB) 50/60Hz	モータ	冷媒	タンク容量 (L)	電源コード (m)	電気料金 (円/h) 50/60Hz
SS-16MXW-1 (白色) SS-16MXB-1 (黒色)	100	1.4/1.6	450/560	225×519×675	22	56/59	全閉	R407C	3	2	12.2/15.1 ※5

(※1) ドレンタンクが装着されている面を壁に寄せる場合は、ドレン水を捨てる際に本体を動かす必要があります。

(※2) 従来機とは SS-16MW-1 を指します。

(※3) 周囲温度 35℃・相対湿度 60% で運転したときの値です。

(※4) 本体を横に倒した状態で、移動・運搬はしないでください。

(※5) 電気料金は目安として 1kWh=27 円で計算したものです。