

# EA846C ガラス切りプライヤー 取扱説明書

(ドイツ)


このたびは、当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。

製品を安全にご使用頂きますためにも、取扱説明書をよくお読み頂きますようお願い申し上げます。

## ◆ 仕様

- ・切断能力……10mm～20mm
- ・重量……1290g

## ◆ 各部名称




## ⚠ 警告

- ・ガラスを扱うには技術と注意が必要です。技術のある人でさえ、ミスを犯す可能性があります。
- ・突然ガラスが割れたりする原因となる有害因子がガラス内に含まれている可能性がある事を理解しておいて下さい。
- ・使用時はゴーグル、リストプロテクター、安全靴、革エプロン等の防具を着用して下さい。
- ・裁ち落しで練習して取扱に慣れておくことをお勧めします。
- ・寒い場所で作業しないで下さい。ガラスをカットする前にガラスを室温に慣らしておいて下さい。
- ・使用後はセットをいつでも使える状態で清潔に保管する事ができるケースに保管して下さい。

## ◆ 使用方法

1. ガラスを作業台から数cmはみ出るように置いて下さい。
2. ガラスを持ち上げ、ガラスを割りやすくする為に、固定ネジを緩め、プライヤーのV字型の切り込みとガラスの切目を合わせて下さい。
3. 固定ネジはガラスの底面に接していなければなりません。固定ネジをガラスの厚みに調整し、その後半回転緩めて下さい。
4. 挟んで圧力をかけると、切り目が広がります。うまく割れなければ、固定ネジを締めてやり直して下さい。



## ⚠ 注意

- ・切り落とされるガラス片が共同作業によってしっかり支えられているか確認して下さい。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06) 6532-6226 FAX (06) 6541-0929