

EA898CM-6

MUC356DGFR (赤) (6.0Ah)

バッテリーBL1860B×2本・2口急速充電器DC18RD
[約55分充電(2本同時)]



ガイドバー長さ 350mm

スプロケットノーズバー仕様

25AP形式

18V×2本=36V

質量 4.8Kg



18Vリチウムイオンバッテリーが使い回せる経済性

特長

アウトロータ ブラシレスモータ+ ダイレクトドライブ

外側のロータが回転するから、極めて高トルク!
さらに、ロータでチェーンを直接回転するから
エンジン式同等の高回転(当社比)を実現!



切断スピード向上! パワーモード搭載

太い枝や硬い枝などの切断作業時に電流リミッタを一時的に引き上げて、切断スピードを向上させます。

※起動した後、60秒で自動的に標準モードに戻ります。
また60秒以内でも、過負荷作業を繰り返すと自動的に標準モードに戻ります。



チェーン形式 25AP仕様

刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味。
ピッチ：1/4" ゲージ厚：1.3mm



1充電あたりの作業量（目安）

[杉角材 50×50mm]

BL1860B 使用時 約610本

※数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業状態により異なります。

金属製スパイクバンパ付



優れた重心バランス。軽い取り回し感



脱落防止ナット



「収納式」オイルタンクキャップ

枝の引っ掛かりを低減。



ワンタッチで電源ON



「アプト」防滴・防じん



本製品は水や粉じんに対する影響が抑えられる様に設計されていますが、水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。

主要機能

切 断 部

モデルNo.	ガイドバー形式	ガイドバー長さ (mm)	チェーンスピード (m/s) [m/min ⁻¹]	チェーン形式
MUC356DGFR	スプロケットノーズ	350	0~20 [0~1,200]	25AP-76E

モデルNo.	電源 (V)	本機寸法 ※1 (長さ×幅×高さ) (mm)	質量 (kg) ※1 (バッテリー含む)	振動3軸合成値 (m/s ²) * 2
MUC356DGF	直流 36V (18V×2)	612×205×232	4.8	<2.5

モデルNo.	1充電あたりの作業量 (目安) ※3 (BL1860B)	標準付属品M
MUC356DGF	杉角材50mm 約610本	チェーンカバー レンチ13-16 丸型ヤスリ4

* 1 寸法・質量はバッテリー、チェーン刃、ガイドバー含む。

* 2 EN60745-2-13規格に基づき測定。

* 3 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。