


ブレードの種類（標準刃）

ブレードの種類（詳しくはこちらから）


- ・三面研磨刃
- ・熱処理加工
- ・ニッケルコーティング

※FCH14DSL(30)・FCH14DSL（35）には必ずコードレス専用ブレードをご使用ください



日立は標準刃から全て三面研磨刃

三面研磨刃は、刃の先端部でもカットできるので植物へのダメージが少なく立ち枯れもおおきにくいキレイな切り口が得られます。



熱処理加工

特殊な熱処理によりシャープな切れ味を実現しました。

ニッケルコーティング

さびにくいため切れ味が長持ちします。

軽量14.4V（1.5Ah）リチウムイオン電池

小形軽量、継ぎ足し充電が可能なリチウムイオン電池を採用しました。



手の保護に

切断した枝葉から手を守るプロテクタ。半透明でブレードを見ながら作業ができます。



ロックオフボタン

ロックオフボタンを押してスイッチを操作しないと作動しない安心設計。



仕様

形名		FCH14DSL(30)	FCH14DSL(35)
刈込幅	mm	300	350
最大切断枝径	mm	15 (刈込む庭木の種類や刃物の切れ味によって変わることがあります)	
無負荷ストローク数	min ⁻¹	1,100	
ブレード		両刃式 (三面研磨刃) ニッケルコーティング	
本体寸法 全長×幅×高さ	mm	576×174×176 (BSL1415装着時)	627×174×176 (BSL1415装着時)
質量 (BSL1415装着時)	kg	1.7	1.8
蓄電池	形名	BSL1415	
	容量	Ah	1.5
	電圧	V	14.4
充電器	形名	UC18YGSL	
	充電時間	分	約40
標準付属品：蓄電池・充電器・ブレードケース			