

## EA851SR

## 電気のこぎり



ワークホルダー：  
枝打ち作業時など、ワークホルダーに  
材料を当てて切るのに便利。


D型ハンドル：  
本体を握っている手を保護

のこぎりを上手に使いえず苦手な方にも簡単操作。  
片手でラクに扱える最適バランス設計  
安全を考慮したD型ハンドル


- 切断能力…庭木(径):45mm、木材(厚さ):40mm  
塩ビパイプ(径):120mm、軟鋼材(厚さ):3.5mm
- 電源…AC100V・1.7A・150W
- ストローク数…0~4500回/分
- ストローク長…10mm
- 本体サイズ…334×63×127mm
- 本体重量…1.3kg
- コード長…2.0m
- 二重絶縁

(付属品)


- ・ブレード2種  
(剪定刃、鉄工刃)×各1枚
- ・レシプロソーブレード用ホルダー×1
- ・六角棒レンチ3mm



庭木の枝落とし



鉄の切断




ダンボールの解体


#### ◆取付可能な先端工具

- ・通常レシプロソー用ブレード(板厚:1.0mm、幅12.6mm)

- レシプロソーブレード
- ・通常のレシプロソー用



- ・金切鋸刃(ハクソー)等の形状  
四角い板状であれば別表の寸法内で取付可能です  
※必要取付長さは10~20mm



(注)市販されている手鋸刃の取付は不可

#### ◆金切鋸刃(ハクソー)等のブレード形状のもの (下表サイズ参照)

| 取付可能な寸法一覧 (mm) |           |
|----------------|-----------|
| 板厚             | 幅(b)      |
| 0.6            | 11.7~12.9 |
| 0.7            | 11.6~12.8 |
| 0.8            | 11.5~12.7 |
| 0.9            | 11.4~12.6 |
| 1.0            |           |
| 1.1            | 11.3~12.5 |
| 1.2            | 11.2~12.4 |
| 1.3            | 11.1~12.3 |
| 1.4            | 11.1~12.2 |
| 1.5            | 11.0~12.2 |
| 1.6            | 10.9~12.1 |
| 1.7            | 10.8~12.0 |
| 1.8            | 10.7~11.9 |

#### ◆ジグソーブレード用ホルダー (EA851SR-10:別売)の併用で ジグソーブレードもつかめます。

取付可能なブレードタイプ

| スタンダードタイプ | Bタイプ |
|-----------|------|
|           |      |