



**EA901N-27**  
(エアコンリフト)

- 本体 アルミ製
- 外径寸法 1650(H)X770(W)X750(D)mm
- 折り畳み時 1650X420X750mm
  
- 荷台高さ 最低 250mm  
最高 2700mm
- 荷台寸法 750X400mm
- 最大積載荷重 50kg
  
- ジャッキ寸法 550~850X492mm
- 製品荷重 24kg
  
- ウインチハンドルの回転数と 下方 46回転2.5~3kgf  
荷重50kgの時の手荷重 上方 21回転4.5~6kgf

折り畳み状態



- ① ベースを起こして固定
- ② 荷台を起こして固定
- ③ 本体を立てる
- ④ 後部ジャッキを広げる。
- ⑤ ジャッキを調整して気泡管で水平をとる。



そのまま移動



積載荷重50kg



荷台高さ250~2700mm



自重 24kg



持ち運び可能