

EA905ME-100~180W (調節式足場)



使いやすく
拡張性に優れた
多機能足場

仮設工業会認定品

- アルミ合金製
- 25mm間隔で脚の調整が可能です。

■天板の水平保持・簡単なメンテナンス

各伸縮脚は、25mmピッチで調節可能。凹凸のある場所でも天板を傾けずに作業できます。

ロック操作部は安全カバーを採用。蓋が閉じられることでロック確認が行え、操作部への異物の侵入も防ぎます。



(折り畳み図)



廃番

廃番
廃番

品番	最大使用荷重 (kg)	天板高さ (m)	天板サイズ (mm)	設置寸法(W×D) (mm)	折り畳みサイズ(W×D×H) (mm)	重量 (kg)
EA905ME-100	150	0.64~0.95	1300×400	1721~1889×529~586	1395×529×122	11.5
EA905ME-130		0.92~1.23		1870~2038×582~639	1395×582×160	13.2
EA905ME-160		1.20~1.56	1488×400	2184~2378×630~696	1559×630×160	18.3
EA905ME-100W		0.65~0.96	1300×500	1721~1889×629~686	1395×629×128	13.9
EA905ME-130W		0.93~1.24		1870~2038×682~737	1395×682×165	16.7
EA905ME-160W		1.21~1.57	1680×500	2400~2594×730~796	1775×730×165	21.9
EA905ME-180W		1.41~1.77		2510~2703×767~832	1775×767×165	24.4