




090710-MEN

取扱説明書

自転車スタンド BYS-3



このたびはお買い上げいただきありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
また、本書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう
大切に保管してください。

■必要工具

- ④ドライバー スパナ 10mm (M6) 用
- ※ドライバーは、握り部分が直径3cm
以上のものをご使用ください。

▲注意

インパクトドライバーは使用しないで
ください。破損するおそれがあります。

■製品サイズ/幅約107×奥行約43×高さ47.5cm

■主要材質/本体：スチール(ポリエステル粉体塗装) カバー、タイヤストッパー、エンドキャップ：ポリプロピレン
ゴム足：合成ゴム

■適合サイズ/タイヤ直径20インチ以上、タイヤ幅5.5cm以下

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

MADE IN CHINA

▲使用上の注意

下記の事項を必ずお守りください。

用途：自転車スタンド

用途以外の目的には使用しないでください。

▲警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 火気のそばでは使用しないでください。火災や、やけど、製品の変形のおそれがあります。
- 移動する際は、自転車をおろしてから持ち上げて移動してください。
- 必ず水平で安定した場所に設置してください。
- お子さまがいたすらないようご注意ください。
- 乗ったり、ゆすったり、無理な力をかけたりしないでください。

▲注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

- 本品は収納スペースのコンパクト化を優先として設計された商品です。
- 車種によっては出し入れの際、車体同士が接触する可能性があります。
- 自転車はまっすぐに入れてください。斜めに入れると倒れる場合があります。
- 1台で使用する時はスタンド(低)に入れてください。スタンド(高)のみでの使用は転倒するおそれがあります。
- 室内で使用する際は自転車の転倒にご注意下さい。
- 本品を樹脂製の床やフローリングの上には置かないで下さい。長時間接触していると本品下部に取り付けられているゴム足の
ゴム部分の色が移る場合があります。
- 使用しているうちにネジにゆるみが発生し、ぐらつきが大きくなることがありますので、定期的に締め直してください。
- この製品はスチール製ですので、環境によってはサビが発生することがあります。
サビが発生したら、サビを十分に落とした後、塗装することをおすすめします。
- 組み立て時に傷を付けますと、そこからサビが発生することがありますので、ご注意ください。

- 天災などの不可抗力や、不当な修理・改造による事故・破損に対する補償は致しかねます。
- 製品および梱包材を廃棄される際は、お住まいの自治体の取り決めに基づいた処理をお願いします。

お手入れの方法

永くお使いいただくために下記の事項をお守りください

- 汚れを落とす際は、薄めた中性洗剤で拭いたあと、固くしぼった布などで水分を拭き取ってください。
- アルコール、ベンジン、漂白剤、みがき粉などは使用しないでください。


アイリスオーヤマ株式会社 お問い合わせはお気軽にアイリスコールに
「アイリスコール」受付時間 9:00～17:00

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/> **0120-211-299**

収納・インテリアのお役立ち情報サイトはこちら <http://www.iris-interior.com/>

パーツリスト

はじめにそろっているか確認してください。




スタンド(高)×1



スタンド(低)×2



ベースパイプA×2



ベースパイプB×2

セット袋入り



固定金具×4



ネジ×6



ワッシャー×12




スプリングワッシャー×6



ナット×6

組み立ての前に


ベースパイプの穴の位置、幅の調節が可能です。
スタンド(高)は固定、スタンド(低)は調節可能です。
車体同士がぶつかり、出し入れしにくい場合は幅を調整してください。




組み立て方

●パイプの端部で手を切らないように、軍手等をして組み立てることをおすすめします。
●組み立ては平らな場所で、床などに傷がつかないように段ボールなどを敷いて行ってください。

1 スタンド(高)とベースパイプA・Bをネジで固定します。



2 スタンド(低)を両側から通し、ネジで固定します。 ゴム足をベースパイプ内のナットにねじ込みます。




ネジは前後同じ穴位置に取り付けてください。

タイヤストッパーのある方が前になります。

転倒防止の為に固定金具で地面に固定してください。

下地が地面の場合

ベースパイプに取り付けた固定金具(4箇所)に、市販のベグを打ち込みます。(1箇所につき2本)



※この方法は、ベグのみでしっかり固定できる場所であることを確認してから行ってください。
※必ずぐらつかないかチェックしてください。


下地がコンクリートの場合

市販のアンカーボルトを用意し、固定金具(4箇所)にアンカーを打って、ワッシャー、ナットで固定します。(1箇所につき2本)

電気ドリルとコンクリート用ドリル刃(M8.5)と、アンカーボルト(M8×50~70)を用意します。

※必ずぐらつかないかチェックしてください。

電気ドリルで下穴をあけ、アンカーをいれ、ハンマーでたたき、ボルトで固定します。



■使用方法

- ・タイヤストッパーに前輪を当ててご使用ください。
- ・両立スタンドがある自転車はスタンドを掛けてください。

