

コード式 モデル名 **GMF 50-36** **¥65,000**
 注文番号 0 601 231 152 EAN 3165140854382

- ▶ マルチツール
- ▶ ブレード取付 1秒! スナップインシステム
- ▶ パワフルな500Wモーター搭載で今までできなかった重作業に対応
- ▶ 過負荷保護装置、コンスタントスピード、ダイヤル式無段変速



電源：100V (50-60Hz)
 消費電力：500 W
 振り子振動数：8,000 ~ 20,000 min⁻¹(回/分)
 振り子振動角度：左右1.8°(計3.6°)
 質量：1.6 kg
 コード：2.5m
 サイズ：(H) 85X(W) 290mm
 カーボンブラシ：160701417X



標準付属品：ラバーパッド、サンプルブレード、サンプルペーパー、ケースL-BOXX 136N

スターロックシステム ブレード適合表	STARLOCK	STARLOCK PLUS	STARLOCK MAX
スターロック GMF 10.8V-28(H)	●	—	—
スターロックプラス GMF 30-28 GMF 40-30L GMF 18V-28(H) GMF 18V-34H	●	●	—
スターロックマックス GMF 50-36	●	●	●

マルチツール用アクセサリ スターロックシステム

品名 (備考)	モデル名	注文番号	標準小売価格(円)	モデル名					
				GMF 10.8V-28(H)	GMF 30-28	GMF 40-30L	GMF 50-36	GMF 18V-28(H) (*3)	GMF 18V-34H NEW
スターロックブレード	STARLOCK			○	○	○	○	○	○
スターロックプラスブレード	STARLOCK PLUS				○	○	○	○	○
スターロックマックスブレード	STARLOCK MAX					○	○	○	○
ラバーパッド (*1)	AVZ93G	2 608 662 886	1,900	●	●	●	●	●	○
サンディングプレート	AUZ70GN	2 608 662 887	3,900	○	○	○	○	○	○
	#60 5枚入り P60AUZ70G	1 619 JC0 523	1,300	○	○	○	○	○	○
	#80 5枚入り P80AUZ70G	1 619 JC0 524	1,300	○	○	○	○	○	○
サンディングプレート用ペーパー	#120 5枚入り P120AUZ70G	1 619 JC0 525	1,300	○	○	○	○	○	○
	#180 5枚入り P180AUZ70G	1 619 JC0 526	1,300	○	○	○	○	○	○
	#240 5枚入り P240AUZ70G	1 619 JC0 527	1,300	○	○	○	○	○	○
吸じんアダプター (*2)	—	2 608 000 636	3,500	○	○	○	○	○	○
深さゲージ	GMF-DSG	2 608 000 590	3,300	○	○	○	○	○	○
	A 1020 LIB	2 607 336 890	8,300	● A					
	10.8V リチウムイオン 2.0Ah	GBA10.8V3.0Ah	1 600 A01 27B	11,000	○				
	10.8V リチウムイオン 3.0Ah	GBA10.8V6.0Ah	1 600 A00 X7K	16,000	○				
	10.8V リチウムイオン 6.0Ah	ProCORE18V12	1 600 A01 6GW	52,000				○	○
バッテリー	スライド式 18V リチウムイオン 8.0Ah	ProCORE18V8.0	1 600 A01 6GM	38,500				○	○
	スライド式 18V リチウムイオン 4.0Ah	ProCORE18V4.0	1 600 A01 6GD	23,000				○	○
	スライド式 18V リチウムイオン 5.0Ah	A 1850 LIB	1 600 A00 126	23,000				○	○
	スライド式 18V リチウムイオン 2.0Ah	A 1820 LIB	1 600 A00 1CD	13,500				○	○
	GBA10.8V3.0Ah(1個)+GAL12V-40	GBA10.8V3S1	1 619 JB0 137	19,000	○				
	ProCORE18V4.0(1個)+GAL18V-40	ProCORE18V4S1	1 600 A02 0N6	28,000				○	○
バッテリー	ProCORE18V4.0(2個)+GAL1880CV	ProCORE18V4S2	1 600 A01 6GJ	46,000				○	○
	ProCORE18V4.0,8.0(各1個)+GAL1880CV	ProCORE18V4S	1 600 A02 0N8	57,000				○	○
充電器セット	ProCORE18V8.0(1個)+GAL1880CV	ProCORE18V8S1	1 619 JB0 138	45,000				○	○
	ProCORE18V8.0(2個)+GAL18V-160C	ProCORE18V8S2	1 600 A01 6GT	78,000				○	○
	A1850LIB+GAL1880CV	A 1850 LIB-SET	1 619 JB0 040	30,000				○	○
	10.8V	GAL 12V-20	2 607 226 197	6,000	○				
充電器	10.8V ターボ充電	GAL 12V-40	1 600 A01 9R6	11,000	● A				
	14.4V-18V	GAL 18V-40	1 600 A01 9RM	13,000				○	○
	14.4V-18Vターボ充電	GAL 18V-160 C	1 600 A01 9SC	20,000				○	○
	14.4V-18Vターボ充電	GAL 1880 CV	1 600 A00 P25	16,000				○	○
キャリングケース	標準付属品のみ専用のインレイ付属	L-BOXX 136N	1 600 A01 2G0	7,400	● A	○	●	●	○

*1：装着するペーパーは、マルチツール用ペーパー(P137)をご使用ください。
 *2：ラバーパッドを使用して木材を研磨する際、吸じんアダプターを介してボッシュマルチクリーナーと接続することにより、粉じんの無いウリーンな作業が可能となります。
 *3：6.0Ahバッテリー A1860LIBが標準付属です。(本体のみには付属しません)

注釈A：H(本体のみ)には付属しません。取り付け可能