

インバータ式発電機
EA860C-10 **交直両用**

一人での移動も簡単にできます！
大径キャスター&ラバー車輪



- <仕様>
- ◎周波数…50/60Hz ◎インバータ式
 - ◎出力…AC2.8kVA(100V・28A) ◎空冷4サイクルガソリン式
 - ◎タンク容量…12.7リットル ◎使用時間…7.9～20時間
 - ◎騒音レベル…51～57dBA(防音型)
 - ◎サイズ…660×445×555mm ◎重量…64kg(乾燥質力)

使用機器に必要な発電機容量

- ①発電機容量は使用機器の諸条件により大きく左右されます。
- ②使用機器には「定常運転時」と「始動時」で必要な発電機容量の違うものがあります。
「定常運転時」とはたとえば5kWの水中ポンプが5kWの仕事をしている状態を、
また、「始動時」とは水中ポンプが最初に始動する状態をいいます。
- ③各機器を使用するのに必要な発電機容量の目安となる算出方法については
次の算出方法いをご参照ください。

発電機容量(kVA)=定格消費電力(kW)×係数

係数	定常時	始動時
電気機器 等(抵抗負荷)	約1	約1
蛍光灯・水銀 等(ハロゲン負荷)	1.2～1.8	2.0～3.0
ドリル・サンダー等の電動工具(交流整流子電動機)	1.2～1.4	1.5～2.0
水中ポンプ・コンプレッサー 等(誘導電動機)	1.5～3.0	3.0～4.5