※どちらも廃番となりました。

(耐熱グリース)	内容量	ボトルサイズ
EA920AR-1	120g	φ 55 × 72mm
EA920AR-2	450g	φ 95 × 100mm

耐熱・耐圧にすぐれた、腐食・焼付・摩耗防止ペーストです。

耐熱範囲 -180°C~1200°C

色 シルバー

ちよう度 NLGI class 1 (National Lubricating Grease Institute 国際グリース協会)

*グリースの外観的な硬さを世界的に規定している協会

合成油を使用しているため、鉱物油に比べて硫黄分が少なくなっています。(< 0.1%)
残留物のない油の蒸発が200~250°Cで起こるため、ステンレスなどで発生する
残留物による応力腐食のクラックなどが発生しません。

密度 1.16g/cm³
摩擦係数 (SRVテスト) 0.14
結合荷重 3800-4000N
耐水試験 1-90°C
耐圧 230N/mm²

応力腐食とは、使用状態で材料に
力が加わっている状態の時に、
材料の腐食が促進されて強度が
落ち、割れや破断に至る現象

使用方法

摩擦面の表面をできるだけきれいにし、薄く均一にブラシか布で塗る
だけです。他の油やグリスと混ぜて使用する事はお避けください。