

定格出力 2kVAで 2000Wまで使用できる

連続運転可能時間※
約4時間～約9.5時間

※ 定格出力時～1/4 定格出力時(省エネモード)の値

電源のない場所での電気機器の使用に

持ち運べる
軽量

19.8kg



ひとを考えて、うまれたツール。

良質な電気を供給できるインバーター制御で、様々な用途に使える

使用器具			
照明、テレビ、パソコン、 電熱器、ラジオ など			
電動工具類(電子回路付き可)			
モーター類： 冷蔵庫、掃除機、洗濯機、 ポンプ など			

※電動工具類、モーター類の一部は起動電流が大きく使用できないことがあります。この場合は使用器具会社にご相談ください。

豊富な機能

50/60 Hz の 周波数切換スイッチ

スイッチの切換で 50Hz/60Hz
どちらの機器も使用できます。

直流シガーソケット (12V)

8A までのシガーソケット対応
機器が使用できます。
(シガーソケット使用時は、省エ
ネモードスイッチは OFF にし
てください。)



出力リセットボタン(AC 出力)

過負荷により発電機が停止した際に、
出力リセットボタンを押すと再始動します。

省エネモードスイッチ

負荷に応じて回転数を制御。
燃費の向上、騒音の抑制ができます。

商品仕様

モデル		EGI200
本体	電圧調整方式	インバーター式
	始動方式	リコイルスターター(手動)
	発電機形式	多極界磁回転型
	定格出力※1	2kVA
	定格出力周波数	50Hz/60Hz
	定格電圧	単相 100V
	定格電流	20A
	出力端子	アース付コンセント
	定格電圧	12V
	定格電流	8A
エンジン	出力端子	シガーソケット
	寸法(長さ × 幅 × 高さ)	512mm × 315mm × 447mm
	形式	フルカバータイプ
	質量(乾燥時)	19.8kg
	騒音レベル	67 - 76dB(A)/LWA※2
	原動機の形式	空冷 4 ストローク単気筒 OHV
	総排気量	79mL
	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン
	燃料タンク容量	5L
	潤滑油容量	0.4L
付属品	エンジン潤滑油	4 サイクル専用オイル
	点火プラグ	CR6HSA(NGK)
付属品		・プラグレンチ ・⊕⊖ドライバー ・オイルジョッキ

※1 標高が高い所で使用すると出力が低下します。

※2 1/4 定格出力(省エネモード)～定格負荷の値です。

発売元

京セラインダストリアルツールズ販売株式会社

名古屋市天白区久方1-145-1 ☎468-8512

www.kyocera-industrialtools.co.jp



0570-666-787

※リョービ販売株式会社は京セラインダストリアルツールズ販売株式会社に社名変更しました。

持ち運びやすい
軽量タイプ
19.8kg

連続運転
可能時間
約4時間※3

※3
定格出力時の値。
1/4 定格出力時(省エ
ネモード)は約9.5時間。



エンジン発電機
EGI200

希望小売価格 175,000円(税別)

(664500A)



4 960673 681295



グリーン購入法※4
災害備蓄用品適合商品

※4 グリーン購入法とは、持続可能な循環型社会の形成を目指し、国等の各機関や
地方公共団体、事業者、国民に、環境物品等の調達や購入を推進するよう定め
た法律のことです。

災害備蓄用品対象発電機：3.0kVA以下の発電機

⚠ ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2019年12月現在のものです。 2022年1月改訂 K22AB