

ラガードマイスター WHS 2002

ベージュ色の高性能 EP グリース

性能特徴

- 使用温度範囲：- 20℃ ～ + 120℃。短時間の場合+140℃
- 優れた粘着性
- 良い腐食防止性
- 稼働安定性
- 優れた水防油性と良い耐水性
- べとべととしている
- スチールとプラスチック、プラスチック同士の組み合わせの潤滑に優れている



plain bearings



roller bearings



sliding pairings
plastic/steel



water-resistant



EP properties



construction
machinery

製品概要

ラガードマイスター WHS 2002 は鉱物油とリチウム石鹸ベースの EP グリースで、重金属や塩素化合物非含有です。本製品の優れた潤滑性は、PTFE はもちろん、厳選された白色固体潤滑剤と重金属フリーの添加剤で成り立っています。

用途

その優れた粘着性と EP 性能から、ラガードマイスター WHS 2002 は過酷な条件（例：埃、水、振動など）の滑り軸受けやコロ軸受けの潤滑に推奨できます。原料産業や化学産業、エンジニアリング産業の建機やクレーン、処理工場を含む従来技術の機器にも手動や集中給脂器で使用できます。滑り面や伸縮クレーンのプラスチック製スライディングプレート、ワイヤーロープの外部保護にも特に適しています。

塗布方法

ラガードマイスター WHS 2002 を手動か刷毛で塗布するか、SYSTEM REINER 製グリースガンで塗布してください。エアゾール缶のラガードマイスター WHS 2002 SPRAY もあります。

技術データ

特性	値	単位	試験方法
参照	KPF1-2K-20		DIN 51502
色相	ベージュ		
使用温度範囲	-20~+120	℃	DIN 51825
短時間	+140	℃	
基油	鉱物油		
増ちょう剤	リチウム		
固体潤滑剤	白色		
基油 (40℃)	320	mm ² /s	DIN 51562-1
NLGI グレード	1~2		DIN 51818
滴点	≥ 190	℃	DIN ISO 2176
耐水性	1-90	評価	DIN 51807-1
圧送性 (-20℃)	≤ 1,000	hPa	DIN 51805
銅板腐食試験	1b-120	評価	DIN 51811
EMCOR (蒸留水)	0/0	評価	DIN 51802
チムケン OK 荷重	≥ 30	lbs	ASTM D 2509

*) LV = 研究室規格

現行製品の代表例です。これらの数値に必ずしも一致するという訳ではありません。

私たちが把握している限り、この情報は既存知識と研究を反映しています。しかし、性能を確約したり、個々の案件への製品適性を保証したりするものではありません。そのため、製品のご使用前に製品の適性や結果が満足いくものかどうかご確認ください。製品は常に改良工程にあります。そのため、お客様との特別な合意が無い場合、製品カタログや製品、製造工程や製品カタログの詳細全てをいつでも事前発表なしに行う権利を保有します。この製品カタログの発行をもって、過去のカatalogは無効となります。

エンドユーザー様と極度のトライボ腐食問題を解決できる製品開発することに特化しています。フックス・ルブリテックはサービスや個別助言を提供します。是非ご連絡ください。

Info.jp@fuchs.com