

竹中のセンサ **TAKEX**



センサーで
**ライトの
照度**
を制御!

LED人感ライト


LCL-51S LED1灯タイプ

LCL-52S LED2灯タイプ




スタイリッシュでコンパクトな
LED人感ライト!

- ▶ 20%の調光機能により常夜灯として使用できます。
- ▶ センサーが検知した場合は100%点灯します。



常夜灯 (20%点灯)



センサー検知 (100%点灯)



Light ライト

- ▶ チップオンボード型LEDで効率の良い明るさを実現
- ▶ LCL-51S(LED1灯タイプ)
:照度800lm
LCL-52S(LED2灯タイプ)
:照度800lm×2
点灯時間はボリュームにより5秒～5分の間で5段階の設定が可能です。

- ▶ ライト部は水平方向と垂直方向の角度調整ができます。

Sensors センサー

- ▶ パッシブセンサーは小型ながらも前方10mの警戒エリア。
- ▶ センサー部は水平方向の調整のみ可能です。

Attachment アタッチメント

- ▶ オプションのバイスBV-50、天井アタッチメントBP-50を使用することで、壁面以外のさまざまな場所に簡単に設置できます。
- ポール、角柱、塀などに設置する場合
⇒ バイス(ポール取付金具) BV-50
- 軒下に設置する場合
⇒ 天井取付アタッチメント BP-50

LCL-51S / LCL-52S

■検知エリア図

Technical drawings of the SCS-1000 sensor unit, showing dimensions and adjustable ranges.

Top Left View (Front View):

- Total width: 216.5
- Individual sensor opening width: 104
- Base width: 78
- Height: 55
- Mounting holes: $\phi 4$ ネジ対応

Bottom Left View (Side View):

- Height: 55
- Base width: 78
- Mounting holes: $\phi 4$ ネジ対応

Top Right View (Side View):

- Total height: 193
- Height to sensor: 173
- Light adjustable range (horizontal): 45°
- Light adjustable range (vertical): 5° to 15°


Bottom Right View (Light Adjustable Range):

- Horizontal range: 105°
- Vertical range: 5° to 15°

Three photographs showing different types of lighting fixtures:

- Left: A spherical street lamp mounted on a pole.
- Middle: A modern street lamp with a curved arm and a rectangular light fixture.
- Right: A modern street lamp with a curved arm and a rectangular light fixture.

■おことわり■ 弊社の商品は各種の監視、警戒、報知、起動、威嚇、回避、制御、護身、ヘルスケア用途などに使用するもので盗難防止器、犯行防止器、災害防止器、環境破壊防止器、人身事故防止器、医療用機器ではありません。万一発生した盗難事故、人身事故、災害事故、環境破壊事故、施工上の不備及び機器のご使用方法の誤り、保守点検の不備、天災地変（誘導爆発等を含む）などによる事故損害については責任を負いかねますのでご了承ください。



■販売店名■

<https://www.takex-eng.co.jp>

●仕様など予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

●このカタログの記載内容は2023年8月現在のものです。

CAT.NO.TD2308-01WA86-3