

EA864CB-221B



IRIS IRIS OHYAMA

防雨構造
IP44
防まつ形



LED Sensor Light

LSL-SBSN-400 防犯センサーライト



ソーラー発電式

明るさ(最大)

400lm

昼光色

電球色

用途に合わせて選べる3つのモード

防犯
モード

帰宅
モード

常灯
モード

単三形充電式
ニッケル水素電池×3本

コード5m

用途に合わせて選べる3つのモード

防犯 モード

点灯後、点滅して威嚇

点灯



点滅



昼光色の
強い光

帰宅 モード

帰宅時に暖かい光で
足元を照らす




電球色の
優しい光

常灯 モード

常に明かりを
照らしたいときに

角度調整



取り付け方



ネジ止め



クランプ付き



センサー感知範囲



仕様

光源色	電球色/昼光色	点灯時間	約5秒～5分 設定可能 帰宅モード威嚇点灯:約 60秒固定 防犯モード威嚇点滅:約 10秒固定
全光束(最大)	400lm(防犯/常灯モード、明るさ強)	設置場所	屋内/屋外(防まつ形:IP44)
使用乾電池 ^{※1}	単三形充電式ニッケル水素電池×3 本(一本当たり1.2V・1200mAh)	使用環境温度	-10～40℃
1日あたりの点灯回数	春夏秋:平均80回(明るさ強 時) 冬:平均50回(明るさ強 時)	本体サイズ	幅106×奥行181×高さ156mm
感知センサー	赤外線受動式	本体質量	約440g
点灯モード切替	防犯モード/常灯モード/帰宅モード	付属品	取付ネジ×6、コンクリート 用スリーブ×6、センサーカ バー×1、クランプセット×2
明るさ切替	強/弱(強の約半分の明るさ)		

※1 点灯時間約10秒とした場合

■ソーラーパネル

種類	シリコン単結晶
出力	5V0.63W
コード長さ	約5m
本体サイズ	幅130×奥行136×H78mm
質量	約230g



