

シリコンシール剤

廃番 ~~EA930TA-28 一般タイプ~~
 EA930TA-29 耐油タイプ
 廃番 ~~EA930TA-30 耐熱タイプ~~

■ 優れた耐油、不凍液性を持ち、高強度、耐熱、高伸び率など隙間が大きく剛性の低いフランジシールに適しています

■ 脱オキシムタイプのシリコンシール剤です

※オキシム…メチルエチルケトオキシムの略。硬化反応中に発生するガス。

- EA930TA-28 低モジュラス、高伸び率を有し、高粘度のため、板金、プラスチック異種金属などのフランジシールの信頼性を向上させます。
- EA930TA-29 低臭気、非腐食性で耐オイル不凍液性に優れ、剛性フランジにおいて長期耐久性を示します。また高粘度のため、組み付け後の即シール性に優れています
- EA930TA-30 耐熱性に優れ、高温下での使用用途に適しています



品番	特徴	主成分	色	粘度 mPa・s	剪断強度 N/mm ²	使用温度範囲	硬度(ショアA)	伸び率 %	容量	重量
EA930TA-28	高変位 即シール性	シリコン系	黒	ペースト (チキソ)	1~1.4	-55~+230℃	35	≥400	300ml	460g
EA930TA-29	耐オイル 耐水性 即シール性		灰		2.1		45~75	≥100		500g
EA930TA-30	耐熱		黒		-	-59~+316℃	23~38	≥400		380g

※ 塗布表面はきれいにし乾燥させてから作業を行なってください。
 ※ EA930TA-28、-29については銅系金属を変色させる可能性があります

注意

シリコン樹脂・シラン化合物を含むため眼や皮膚に刺激を与えることがあります。皮膚、眼に刺激を与えることもあります。
 眼に入った場合、皮膚に付着した場合は、まず水で充分洗い流し、その後医師の診察を受けてください
 誤って飲み込んだ場合は、無理に吐かせず医師の診断を受けてください