

標準型 3相200V機種



SCF-75FH3

品番	ハネ径 (mm)	モータ		定格電流値 (A)	最大風量 (m³/min) (50/60Hz)	騒音値 (dB) (50/60Hz)	電源プラグ	質量 (kg)
		出力 (W)	極数 (P)					
SCF-60FF3	600	400	6	2.5/2.4	110/135	62/65.5	—	22.5
SCF-60FG3	600	750	6	4.1/5.1	150/180	63/65.5	—	34
SCF-75FH3	735	1500	6	7.6/8.5	240/290	71.5/75.5	—	52
SCF-90FI3	890	2200	6	8.8/10.4	390/470	73/78.5	—	74.5

※最大風量は、静圧0Pa時の値です。

※騒音値は排気口1.5mでの計測値です。


■ 寸法表 ※下記寸法図をご参照ください。

単位:mm

品番	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
SCF-60FF3	780	730	311	238	130	10	600	620	8×φ10穴	4×φ10×24長穴	410	730
SCF-60FG3	780	730	378	282	130	10	600	620	8×φ10穴	4×φ10×24長穴	410	730
SCF-75FH3	860	—	439	323	125	40	735	764	8×φ10穴	—	460	820
SCF-90FI3	1010	—	471	339	120	40	890	914	8×φ10穴	—	510	970

メーカー型番	品名	EA品番
SCF-60 FF3	三相200V/400W/φ60cm 工業用換気扇(1速)	EA897E-60A
SCF-60 FG3	三相200V/750W/φ60cm 工業用換気扇(1速)	EA897E-60B
SCF-75 FH3	三相200V/φ73cm 工業用換気扇(1速)	EA897E-75B
SCF-90 FI3	三相200V/φ89cm 工業用換気扇(1速)	EA897E-90B

■ 寸法図



※上記外形図はSCF-60FG3です。基本的な構造は変わりませんが、機種により各部の形状が異なります。