

耐薬品性一覧

		DP-1A		DB-1		DM-20A		DF-5 DF-6A		DM-2				DR-1				DM-10						
		DF-2A	DF-1A	DC-1A	DF-8A	DA	DH-1	DM-30	DR-2A	DM-9	DM-9	DM-9	DM-9	DM-9	DM-9	DM-9	DM-9	DM-9						
製品名	用途	デブコンA	デブコンB	デブコンSF	デブコンST	デブコンF	デブコンF-2	デブコンBR	デブコンWR・WR-2	チタニウムパテ	ブラッシュャブルセラミック	セラミックリペアー	デブコンUW	マジックボンド	ハイロード	ファイロード	コンボウエアFC	ウエアガードハイテンブ	フレクサン80L・80P	フレクサン94L	EC7000AR	PWI	PWII	
酸	酢酸(希釈)10%	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	
	水酢酸	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—
	塩酸10%	○	○	△	△	○	○	×	△	◎	◎	◎	△	△	○	○	○	◎	○	○	◎	△	○	
	塩酸36%	×	×	×	×	×	×	×	×	△	△	△	×	×	△	△	△	◎	○	○	◎	—	—	
	硫酸10%	○	○	△	△	○	○	×	△	◎	◎	◎	△	△	○	○	○	◎	○	○	◎	◎	○	
	硫酸50%	×	×	×	×	×	×	×	×	△	△	△	×	×	×	×	×	△	○	○	◎	—	—	
	硫酸98%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	◎	—	—	
	硝酸10%	△	△	△	△	△	△	×	△	○	○	○	△	△	△	△	△	○	△	△	△	△	—	—
	硝酸50%	×	×	×	×	×	×	×	×	△	△	△	×	×	×	×	△	△	△	△	◎	—	—	
	リン酸10%	△	△	△	△	△	△	×	△	○	○	○	△	△	△	△	△	○	○	○	◎	—	—	
	リン酸50%	×	×	×	×	×	×	×	×	△	△	△	×	×	×	×	△	△	△	△	◎	—	—	
	アルコール	メタノール	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	◎	◎	×	×	×	×	△	×	×	×	△	△	
イソプロパノール		×	×	×	×	×	×	×	×	◎	◎	◎	×	×	×	×	△	△	×	×	×	◎	◎	
ケトン	アセトン	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	△	×	×	×	△	△		
	メチルエチルケトン	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	△	×	×	×	△	△		
アルカリ	水酸化アンモニウム20%	○	○	△	○	×	△	○	○	◎	◎	◎	○	△	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	△	
	水酸化カリウム20%	○	○	△	○	×	△	○	○	◎	◎	◎	○	△	◎	◎	◎	◎	○	○	○	—	—	
	水酸化カリウム40%	○	○	×	○	×	△	○	○	◎	◎	◎	○	×	◎	◎	◎	◎	○	○	○	—	—	
	水酸化ナトリウム10%	○	○	△	○	×	△	○	○	◎	◎	◎	○	△	◎	◎	◎	◎	○	○	◎	○	◎	
	水酸化ナトリウム20%	○	○	×	○	×	△	○	○	◎	◎	◎	○	×	◎	◎	◎	◎	○	○	◎	—	—	
炭化水素	ベンゼン	△	△	△	○	△	△	○	○	◎	◎	◎	○	△	○	○	◎	×	×	◎	—	—		
	ガソリン(無鉛)	○	○	○	○	○	○	○	○	◎	◎	◎	○	○	◎	◎	◎	◎	×	×	◎	◎	◎	
	ミネラルスピリッツ	○	○	○	○	○	○	○	○	◎	◎	◎	○	○	◎	◎	◎	◎	×	×	◎	◎	◎	
	灯油	○	○	○	○	○	○	○	○	◎	◎	◎	○	○	◎	◎	◎	◎	×	×	◎	—	—	
	トルエン	△	△	△	○	△	△	○	△	◎	◎	◎	○	△	◎	◎	◎	◎	×	×	◎	—	—	
	キシレン	△	△	△	○	△	△	○	△	◎	◎	◎	○	△	◎	◎	◎	◎	×	×	◎	—	—	
塩素化炭化水素	四塩化炭素	○	○	×	○	○	○	○	△	○	○	○	×	○	○	○	◎	×	×	×	—	—		
	塩化メチレン	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—		
	パークロロエチレン	○	○	△	○	○	○	○	△	◎	◎	◎	○	△	○	○	◎	×	×	×	△	△		
	1,1,1-トリクロロエタン	○	○	△	○	○	○	○	△	◎	◎	◎	○	△	○	○	◎	×	×	×	—	—		
塩	硫酸アルミニウム10%	○	○	△	○	○	○	○	○	◎	◎	◎	○	△	○	○	◎	○	○	◎	—	—		
	炭酸ナトリウム10%	○	○	△	○	○	○	○	○	◎	◎	◎	○	△	○	○	◎	○	○	◎	—	—		
	リン酸ナトリウム10%	○	○	△	○	○	○	○	○	◎	◎	◎	○	△	○	○	◎	○	○	◎	○	○		
	食塩水	○	○	△	○	○	○	○	○	◎	◎	◎	○	△	○	○	◎	○	○	◎	○	○		
その他	カッティングオイル*	○	○	○	○	○	○	○	○	◎	◎	◎	○	○	○	○	◎	×	×	◎	—	—		
	ビール	○	○	×	○	○	○	○	△	◎	◎	◎	○	×	○	○	◎	△	△	◎	—	—		
	ワイン	○	○	×	○	○	○	○	△	◎	◎	◎	△	×	△	△	◎	△	△	○	—	—		
	コーンオイル	○	○	○	○	○	○	○	○	◎	◎	◎	○	○	○	○	◎	△	△	◎	—	—		
	次亜塩素酸ナトリウム	○	○	△	○	○	○	○	○	◎	◎	◎	○	△	○	○	◎	△	△	◎	—	—		
	砂糖水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	◎	—	—	

※種類によりもたないものがありますので、ご注意下さい。

◎…優 ○…良 △…可 ×…不可 —…データ無し