

KYOCERA

POWER

充電式ポールチェンソー

BPCS-1800L1

電源を気にせず
使える充電式!

Li-ion
18v
シリーズ

1,500mAh

高い枝木の切断に
操作性に優れた伸縮式の軽量タイプ



有効切断長さ

150mm

質量

2.8kg

1充電
あたりの
作業量(目安)*

約**100**本
(径40mmの枝)

※数値は 1,500mAh 電池パック使用時の参考値です。
電池パックの電池容量および、作業状況などにより数値は異なります。

ポールはワンタッチで伸縮できる



軽くて丈夫な伸縮式アルミ製パイプ



チェーンソー部をポールから取り外せて移動や収納がらくになる



信頼の品質で安定した切れ味のオレゴン製ソーチェーン採用



商品仕様

モデル	BPCS-1800L1
チェンスピード	3.8m/s
有効切断長さ	150mm
ソーチェーン	90PX-28(3/8" ピッチ)
連続作業時間 ^{※1}	20 分
本体寸法(長さ×幅×高さ)	1,619 — 2,454mm×114mm×134mm
質量 ^{※2}	2.8kg
振動 3 軸合成値 ^{※3}	2.5m/s ² 以下 EN60745-2-13 に基づき測定
充電器	UBC-1803L
電池パック	B-1815LA リチウムイオン / 1,500mAh
電圧	DC18V
充電時間 ^{※4}	69 分
付属品	・ガイドバー(本体取付) ・ソーチェーン(本体取付) ・チェンカバー(本体取付) ・保護めがね ・六角棒レンチ 5mm(チェンカバーに収納) ・チェーンオイル(40mL)(チェンカバーに収納) ・電池パック(B-1815LA) ・充電器(UBC-1803L)

※1 作業条件により、連続使用時間は異なります。

※2 電池パック(B-1815LA)を含む

※3 「3 軸合成値の取扱い」については、日本電機工業会のウェブサイトで紹介しておりますのでご参照ください。 <http://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/powertool.html>

※4 充電時間は周囲の温度や電池パックの状態により変動します。

充電式ポールチェーンソー BPCS-1800L1

希望小売価格 29,500円(税別)
(616850A)



4 960673 617768

Li-ion
18v
シリーズ

リチウムイオン
1,500mAh
充電時間 69分^{※4}

発売元

京セラインダストリアルツールズ販売株式会社

名古屋市天白区久方1-145-1 〒468-8512

www.kyocera-industrialtools.co.jp



0570-666-787

※リョービ販売株式会社は京セラインダストリアルツールズ販売株式会社に社名変更しました。

⚠ 使用前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆ 仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆ 本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆ カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆ 記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2021年9月現在のものです。

K211M