

汚泥、ヘドロ、液体などの 吸い込みに

吸込仕事率

280w

電源コード

10m

※写真は AVC1250ST



汚れに強い! 洗しやすい! ステンレス製タンク

- ダブルファンタイプだからパワフルなのに静か!
- 安定性がある大型キャスターとタンクベース
- 静電気を地面に逃す、アースチェーン付
- ホース、延長管、電源コード、アクセサリが本体にスッキリ収納できる
- 物が置けるフラットな天面と操作しやすい大型スイッチ



ひとを考えて、うまれたツール。

床の種類に合わせてブラシを出し入れできる 専用の床ブラシ(幅広扁平タイプ^{ノズル幅 360mm})で効率アップ

使いやすいハンドル付

吸込仕事率 **280W**

集じん容量

乾燥 **13L**

液体 **10L**



集じん機

AVC1150ST

希望小売価格 44,000円(税別)

(683458A)



4 960673 685293

●アルミ製スキマノズルと
ロングノズルを標準装備
延長管もステンレス

吸込仕事率 **280W**

集じん容量

乾燥 **23L**

液体 **20L**



集じん機

AVC1250ST

希望小売価格 51,300円(税別)

(683452A)



4 960673 684760

商品仕様

モデル	AVC1150ST	AVC1250ST
電源	単相・交流 100 V 50/60 Hz	
定格電流	12A	
消費電力	1,150W	
最大風量	3.0m³/min	
最大真空度	25kPa	
吸込仕事率	280W	
集じん容量	乾燥 13L、液体 10L	乾燥 23L、液体 20L
本体寸法(長さ×幅×高さ)	420mm×420mm×460mm	420mm×420mm×580mm
質量	8.4kg	9.0kg
コード長さ	10m	
絶縁方式	二重絶縁	
付属品	・ホース 長さ 1.8m ・フィルターロック(本体取付) ・カートリッジフィルター(乾式用 / 本体取付) ・スポンジフィルター(湿式用) ・布フィルター(本体取付) ・ホース接続ハンドル ・延長管 2本 ・床ブラシ(乾湿両用) ・スキマノズル ・キャスター 4個(本体取付)	・ホース 長さ 2.5m ・フィルターロック(本体取付) ・カートリッジフィルター(乾式用 / 本体取付) ・スポンジフィルター(湿式用) ・布フィルター(本体取付) ・延長管 L 型(ステンレス) ・延長管 I 型(パイプホルダー付 / ステンレス) ・ロングノズル(アルミパイプ) ・床ブラシ(乾湿両用) ・スキマノズル(アルミ製) ・キャスター 4個(本体取付)

別販売品

※記載価格に消費税は含まれておりません。

HEPAフィルター 微細な粉じんもキャッチ

カートリッジフィルター
(HEPA・ウォッシュブルタイプ)
乾式用

コードNo.	価格(円)
30700377	5,500



カートリッジフィルター
乾式用



コードNo.	価格(円)
3070277	4,400

カートリッジフィルター
(ウォッシュブルタイプ)
乾湿両用



コードNo.	価格(円)
3070317	4,900

スポンジフィルター



コードNo.	価格(円)
3070307	480

ダストバッグ



コードNo.	価格(円)
30700157	3,300

ダストバッグ(大)



コードNo.	価格(円)
30700167	3,800

紙パック(5枚入)



コードNo.	価格(円)
30700057	2,200

紙パック大(5枚入)



コードNo.	価格(円)
30700067	2,400

ポリ袋(10枚入)

サイズ 640×600mm



コードNo.	価格(円)
6076257	820

ホース(5m)

内径φ38mm、外径φ44mm



コードNo.	価格(円)
6077317	8,800

発売元

京セラインダストリアルツールズ販売株式会社

名古屋市天白区久方1-145-1 ☎468-8512

www.kyocera-industrialtools.co.jp



0570-666-787

※リョービ販売株式会社は京セラインダストリアルツールズ販売株式会社に社名変更しました。

⚠ ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2021年12月現在のものです。 2022年7月改訂 K22GB