

乾湿両用掃除機 NT 30/1 Ap

NT 30/1 Apは、30リットルのタンクを備えたミドルクラスの強力な乾湿両用クリーナーです。優れた吸引力、作業効率を考えた様々な性能、耐久性のあるコンポーネントを備えています。

EA899KS-36A



KÄRCHER

NT 30/1 Apは、30リットルのタンク容量と塵落とし機能を備えた軽量かつ高品質の乾湿両用クリーナーです。

優れた吸引力と、エコフィルターで、フィルターバッグなしでも細かいほこりを除去できます。掃除機は汎用性があり、粗いゴミ・埃の回収や液体の回収、マシンやシステムの掃除、車内の掃除にも使用できます。また、アクセサリーを保管するためのホルダーやバンドもあり収納性もございます。本体のヘッドは平らに設計されているため、ツールボックスを簡単に設置でき、固定オプションのおかげでストラップバンドなどで固定することもできます。NT 30/1 Apは、非常にシンプルな取り扱い方法で、どなたでも簡単にご利用出来ます。作動については、中央のダイヤルスイッチを使用して選択および設定されます。



手動式チリ落とし機能

手動式チリ落とし機能により
コンスタントに吸引力を維持できます。

集中したシンプルなボタンやダイヤルで
取扱いしやすい構造です。



ホースと電源ケーブルの収納場所

異なる長さや径のホースでもしっかりマシンにはまります。電源コードなども、移動時に取扱いしやすい収納性です。



容易に着脱できるフィルターケース

埃をまき散らしにくいフィルター交換が可能です。フィルターの装着も誤った装着を防止する構造です。

アクセサリなどの高い収納性

アクセサリは常に安全に保管され、直ぐに使用する事が出来ます。

製品スペック

吸引風量 (L/秒)	74
真空度 (mbar/kPa)	254 / 25.4
コンテナ容量 (L)	30
消費電力 (W)	1300
パイプ径	ID / 35
電源コード (m)	7.5
騒音値 (dB(A))	70
相数 (Ph)	1 ⁰
周波数 (Hz)	50 - 60
電圧 (V)	100 - 100
本体質量 (アクセサリ除く) (kg)	11.8
梱包質量 (kg)	16.2
寸法 (長さ×幅×高さ) (mm)	525 x 370 x 560

標準装備アクセサリ & 製品機能

- サクションホース, 2.5 m
- サクションパイプ, 2 個, 0.5 m
- フィルターバッグ, 合成繊維
- 乾湿両用フロアノズル, 300 mm
- すきまノズル
- 自動停止
- エコフィルター, 紙
- ベンディングパイプ
- チリ落とし, 手動式チリ落とし機能
- セイフティークラス, II
- ストッパー付キャスター

用途・清掃場所

- 液体の回収から車内の清掃まで、さまざまな用途に活用。