

店舗・業務用掃除機 清潔で快適な環境づくりに

ハイパワー＆高耐久性仕様で広い場所もOK

紙パック・布パック兼用2WAY方式

MC-G6000P

吸込仕事率※1

380 W
EA899MM

MC-G6000P/G5000Pは、床面が
変わる場合
ブラシの着脱が必要です。

付属ノズル

- ワイド床用ノズル
- すき間用ノズル



MC-G5000P [色:-Kブラック]
EA899MD-3
(パワー切替スイッチは搭載していません。)

ゴミすて清潔! 紙パック*式

MC-G4000P

吸込仕事率※1

380 W
EA899ML

付属ノズル

- 床用ノズル
- すき間用ノズル



MC-G3000P [色:-Sシルバー]
EA899MB-2
(パワー切替スイッチは搭載していません。)

乾湿両用で多様な場所・用途に

乾湿両用タイプ

MC-G600WDP

吸込仕事率※1

260 W
EA899MG-2A

吸水量
10 L



- 水用ノズル
- ワイド床用ノズル
- すき間用ノズル

軽く使えて操作がラク!

軽量・小型タイプ

MC-G100P ■床用ノズル ■すき間用ノズル
EA899MK-10

広いスペースもOK!集じん容量10 L

大容量タイプ

MC-G200P ■床用ノズル ■すき間用ノズル
EA899MK-1

*交換用紙パックは、AMC93K-CA0(10枚入り) EA899MD-31 をお使いください。

品番	項目	消費電力(W)	吸込仕事率※1(W)	集じん容量(L)	本体寸法(mm)	本体質量(kg) (標準質量)※6	運転音(dB)※5	コード長さ(m)	ホース長さ(m)	集じん方式	延長管	同梱紙パック(布袋)
MC-G6000P		1,150/約490	380/約150	5.0	幅274×奥行359×高さ423	6.9(8.2)	58/約48	8	1.8	紙パック・布袋兼用	金属製2本継ぎ	紙パック2枚(本体装着1枚/予備1枚)・布袋1枚
MC-G5000P		1,150	380	5.0	幅274×奥行359×高さ423	6.9(8.2)	58	8	1.8	紙パック・布袋兼用	金属製2本継ぎ	紙パック2枚(本体装着1枚/予備1枚)・布袋1枚
MC-G4000P		1,150/約490	380/約150	5.0	幅274×奥行359×高さ423	6.9(8.2)	58/約48	8	1.9	紙パック	金属製2本継ぎ	紙パック2枚(本体装着1枚/予備1枚)
MC-G3000P		1,150	380	5.0	幅274×奥行359×高さ423	6.9(8.2)	60	8	1.9	紙パック	金属製2本継ぎ	紙パック2枚(本体装着1枚/予備1枚)
MC-G200P		1,050	280	10.0	幅340×奥行345×高さ455	7.1(8.4)	62	8	1.8	布フィルター	樹脂製2本継ぎ	—
MC-G100P		1,050	250	4.0	幅315×奥行335×高さ295	4.9(6.2)	60	10	2.0	布フィルター	樹脂製2本継ぎ	—
MC-G600WDP		1,150	260	14.0(集じん容量) 10.0(吸水量)	幅400×奥行425×高さ450	9.5(11.0)	64	10	2.3	特殊フィルター	樹脂製2本継ぎ	—

⚠ ご注意 ●可燃性、導電性のものは吸い込まないでください。 ●本体寸法はキャスター部分を含んだ寸法です。 ●店舗・業務用掃除機は、コードリール式ではありません。
引火性のものが滞留している場所では使わないでください。 ●上記に掲載している商品は連続運転用として設計しておりませんので、長時間の連続使用は避けてください。

※1 吸込仕事率とは、JIS規格に定められている吸込力の目安で、最大値を表示しています。使用時の吸塵力は吸込仕事率以外に吸込具の種類・ゴミのたまり具合や床材の違い等によって異なります。 ※2 【試験依頼先】(株)ピオスタ【試験内容】ダニを含むアレルギー物質を混合した汚染物を寝具上に散布し、ふとん清潔ノズルを装着して吸引(1分/㎡)【試験結果】99%以上の除去効果 試験成績書発行年月日:2014年3月24日、試験成績書発行番号:08-an-PNS-2 ※3 【試験依頼先】(株)ピオスタ【試験内容】生きたヤケヒョウヒダニを寝具上に散布し、ふとん清潔ノズルを装着して吸引【試験結果】約99%以上の死滅率 試験成績書発行年月日:2014年3月25日、試験成績書発行番号:REP01617 ※4 試験成績書発行年月日:平成26年4月14日 試験成績書発行番号:第14032247001-01号 ※5 運転音の表示は、JIS C 9108による。 ※6 本体質量は本体のみの質量です。(標準質量)は本体・ホース・延長管・床用ノズルの合計質量です。 ※7 試験成績書発行年月日:平成21年10月14日 試験成績書発行番号:第209081853-001号 ※8 本体質量は本体のみの質量です。 ※9 周囲温度20℃時、周囲湿度、使用時間など使用条件により異なります。 ※10 満充電・電池初期/20℃時。 ※11 各運転モードで1回6分使用した場合の充電回数です。 <当社の調べでは1日あたりの平均掃除時間(掃除・後片付けや家具の移動を含む)は、約17.4分。そのうち平均掃除機運転時間は約5.2分、というところで6分を計算しています> ※12 回数は日数に換算できません。 ※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。 MC-BJX3・MC-B80J・MC-B20JPには、ニカ電池を使用しております。ニカ電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。ニカ電池の交換及びご使用済みの製品の廃棄に際しては、ニカ電池を取り出し、リサイクルにご協力ください。リサイクル協力店は次のホームページをご参照ください。 <http://www.jbrc.com>