

EA935B-15~-16C

さまざまなニーズに対応

レギュラー
タイプ

Regular Type

ボンド
ウルトラ多用途 SU

強力接着
高信頼
高性能

詳しく見る



EA935B-26・-27

超速硬化で接着スピードが速い

速硬化

High-grade Type

ボンド
ウルトラ多用途 SU

プレミアム クイック

詳しく見る



EA935B-22・-23

つきづらいプラスチックも接着

超多用途
難接着素材
対応

High-grade Type

ボンド
ウルトラ多用途 SU

プレミアム ソフト

詳しく見る



EA935B-24・-25

衝撃に強くガッチリ固まる

耐衝撃

High-grade Type

ボンド
ウルトラ多用途 SU

プレミアム ハード

詳しく見る



EA935B-15~-16C

レギュラー
タイプ

Regular Type

ボンド
ウルトラ多用途 SU

さまざまなニーズに対応

水に強い

屋外で使える

耐熱・耐寒
温度

衝撃に強い

無溶剤で
環境に優しい

水・熱に強いので、屋外でも使える

硬化後は弾力性のあるゴム状
衝撃を吸収しショックに強い

無溶剤
安全で環境に優しい

適用素材

布・フェルト	皮革	合成ゴム	軟質塩化ビニル	硬質プラスチック	木材	発泡スチロール	タイル・陶磁器	石・コンクリート	ガラス	金属	ポリプロピレン (PP)	ポリエチレン (PE)	ポリイソプレネン	フッ素樹脂
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	×	×	×	×

※材料の種類・使用条件によって接着強さ・硬化時間は異なります。

ボンド
KONISHI

弾性接着剤

スピード 透明性

ウルトラ多用途 SU

水・熱に強い 屋外でも使える

透明

強力接着 高性能

布・皮革・木材
合成ゴム・コンクリート
ガラス・金属など

NET. 25ml

性能比較 / 硬化時間の目安

性能比較

接着強度

適用素材

透明性
※クリアーのみ

スピード

耐熱性

硬化時間の目安

固定

2~3分

実用強度

1時間

完全硬化

24時間

※アクリル同士
約1cm~2cm角・23℃・湿度50%



High-grade Type

ボンド
ウルトラ多用途 SU
プレミアム® **クイック**

超速硬化で接着スピードが速い



水に強い



屋外で使える



耐熱・耐寒
温度



衝撃に強い




無溶剤で
環境に優しい



速硬化
接着スピード
が速い

接着スピード



適用素材


布・フェルト	皮革	合成ゴム	軟質塩化ビニル	硬質プラスチック	木材	発泡スチロール	タイル・陶磁器	石	コンクリート	ガラス	金属	(P)	ポリプロピレン	(PE)	ポリエチレン	フッ素樹脂
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

※材料の種類・使用条件によって接着強さ・硬化時間は異なります。



性能比較 / 硬化時間の目安

性能比較



硬化時間の目安

固定	1~2分
実用強度	30分
完全硬化	12時間

※アクリル同士
約1cm~2cm角・23°C・湿度50%

超多用途
難接着素材
対応

High-grade Type
ボンド
ウルトラ多用途 SU
プレミアム® ソフト

つきづらいプラスチックも接着

水に強い

屋外で使える


-30℃
80℃
耐熱・耐寒
温度

衝撃に強い

無溶剤で
環境に優しい

PP
PE
難接着
素材対応

プラスチックに対する接着強さ



適用素材

■ 本製品の性能に適した素材


木材・布・フェルト	皮革・合成ゴム	軟質塩化ビニル	発泡スチロール	タイル・陶磁器	石	コンクリート	金属・ガラス	ポリプロピレン (PP)	ポリエチレン (PE)	ポリエチレンテレフタレート (PET)	ポリエチレン (PE)	ABS	ネーロ	ポリカーボネート	フッ素樹脂
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×

※材料の種類・使用条件によって接着強さ・硬化時間は異なります。



性能比較 / 硬化時間の目安

性能比較



硬化時間の目安

固定	10～15分
実用強度	2～3時間
完全硬化	24時間

※ポリプロピレンとアクリル
約1cm～2cm角・23℃・湿度50%

耐衝撃

High-grade Type

ボンド

ウルトラ多用途

SU

プレミアム®

ハード

衝撃に強くガッチリ固まる

水に強い

屋外で使える

耐熱・耐寒温度

衝撃に強い

無溶剤で環境に優しい

ガッチリ固まる

金属に対する接着強さ

ステンレス

アルミ

プレミアム【ハード】

レギュラータイプ

引張せん断接着強さ [N/mm²]

条件: 23℃ (50%) / 7日養生 / 面積 (12.5mm × 25mm)

適用素材

本製品の性能に適した素材

布・フェルト	皮革	合成ゴム	軟質塩化ビニル	硬質プラスチック	木材	発泡スチロール	タイル・陶磁器	石	コンクリート	ガラス	金属	ポリプロピレン (PP)	ポリエチレン (PE)	フッ素樹脂
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×

※材料の種類・使用条件によって接着強さ・硬化時間は異なります。

性能比較 / 硬化時間の目安

性能比較

適用素材

接合強度

透明性

スピード

耐熱性

プレミアム【ハード】

レギュラー

※「ボンド ウルトラ多用途S-U」シリーズにおいて

硬化時間の目安

固定

2〜3分

実用強度

1時間

完全硬化

24時間

※アクリル同士
約1cm〜2cm角・23℃・湿度50%

ボンド

KONISHI

弾性接着剤

耐衝撃

ガッチリ固まる

ウルトラ多用途 SU

プレミアム

ハード

水・熱に強い 屋外でも使える

NET 25ml

多用途

硬い素材に 金属・コンクリート ガラスなど

強力接着

高性能

透明