

品番 EA910EA-24～-28
品名 静電気帯電防止作業靴

足蒸れがほとんどない、一般クリーンルーム用

軽量で薬品飛沫程度に好適

(薬品の種類による)



品番	サイズ	
EA910EA-24	24.0cm	
EA910EA-24.5	24.5cm	
EA910EA-25	25.0cm	取扱い中止
EA910EA-25.5	25.5cm	取扱い中止
EA910EA-26	26.0cm	取扱い中止
EA910EA-26.5	26.5cm	取扱い中止
EA910EA-27	27.0cm	取扱い中止
EA910EA-28	28.0cm	取扱い中止

【仕様】

- クリーンルーム対応静電気帯電防止靴
- JIS T8103相当
- 材質…甲部:ビニールレザー、ソール:P.V.C.
- 軽量設計
- 足蒸れ軽減仕様
- 重量(26cmで)…630g/1足

【特長】

- ◆クリーンルーム対応静電気帯電防止靴です。
- ◆静電気防止性能は $1.0 \times 10^5 \Omega \leq R \leq 1.0 \times 10^9 \Omega$ (JIS-8103-(2001)の範囲内にあります。
- ◆洗濯可能です。また、耐洗濯性が抜群に良く、靴の変形、収縮も少なく、外底も剥離もせず耐久性に優れています。
- ◆中底には吸湿、放湿性の優れた布を使用。蒸れ感が少なく、足裏全面よりのアース方式で安定した静電気防止性能が得られます。
また、防汚染性布の使用により、より汚れにくく、汚れても除去し易くしました。
- ◆通気性、透湿性が良く、保湿性がない腓材を使うことで快適な作業性を実現しました。
- ◆クッション性の良いウレタン2層底は、磨耗量を約9.7%削減して発塵量を抑えました。
- ◆P.V.C.(塩化ビニール)底
(ポリ塩化ビニールのコンパクト軽量底で、塩ビ底タイプではもっとも耐磨耗性に優れています。)